

CA-09P1N12HZ00 - 设备连接器 板后安装



1619842

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1619842>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



M23，设备连接器 板后安装，系列: CA，直头，屏蔽: 有，用于标准和SPEEDCON连锁，位数: 8+1，旋转方向: 标准，触点类型: 针式插头，焊接，轴向密封，编码: N，根据RoHS II指令（不含豁免条款6c，即铅含量<0.1%），本产品预计自2027年第一季度起实现无铅化；如需提前获得无铅替代品，可应要求提供

优势

- 防护等级高，可在现场安全使用
- 连接器可以灵活地现场组装
- 持续的EMC保护，确保可靠传输信号
- 焊接连接：成熟的连接技术，适合各种李兹线
- 应用特定的壁式安装，可选择采用螺纹或防旋转保护以及锁紧螺母

商业数据

订货号	1619842
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	ABRAER
产品关键代码	ABRAER
目录页面	页码102 (C-2-2019)
GTIN	4046356821247
单件重量（含包装）	50.1 g
单件重量（不含包装）	45.289 g
原产地	DE

CA-09P1N12HZ00 - 设备连接器 板后安装



1619842

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1619842>

技术数据

产品属性

产品类型	圆形连接器 (设备侧)
------	-------------

连接器

绝缘体

编码	N
接触件材料	CuZn
材料接触表面	Ni/Au
插 / 拔周期	100
连接方式	焊接
触点类型	针式插头
应用	信号
位数	9
旋转方向	标准
连接图表	8+1
数目 插针 (触点组1)	1
直径 插针 (触点组1)	2 mm
李兹导线容量 最大值 插针 (触点组1)	2.5 mm ²
额定电流 插针 (触点组1)	20 A (适用于最大导线横截面)
标称工作电压 插针 (触点组1)	48 V AC
	74 V DC
额定浪涌电压	1.5 kV
过电压等级	III
污染等级	3
数目 触点 (触点组2)	8
直径 触点 (触点组2)	1 mm
李兹导线容量 最大值 触点 (触点组2)	1 mm ²
额定电流 通过信号触点	8 A

外壳

螺纹类型	M23
锁紧方式	用于标准和SPEEDCON连锁
Pg螺钉连接	无
外壳材料	车削部分：铜锌合金 (CuZn)，压铸部分：锌 (GD-Zn)
保护等级 (插拔式)	IP67

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C
-----------	-------------------

CA-09P1N12HZ00 - 设备连接器 板后安装




1619842

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1619842>

图纸

示意图



连接器针脚分配

CA-09P1N12HZ00 - 设备连接器 板后安装



1619842

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1619842>

认证

若要下载证书，请访问产品详情页：<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1619842>

cUL认证 认证ID: E335019-20141210				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
电源	48 V	12 A	14	-
信号	48 V	6 A	18	-

UL认证 认证ID: E335019-20141210				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
电源	48 V	20 A	14	-
信号	48 V	8 A	18	-

CA-09P1N12HZ00 - 设备连接器 板后安装



1619842

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1619842>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CA-09P1N12HZ00 - 设备连接器 板后安装



1619842

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1619842>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
--	--

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	Lead (CAS编号: 7439-92-1)
SCIP	c7c814cc-6cec-4948-9412-24d2591a2756

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn