




Données techniques

1207SK

Roulements à rotule sur billes

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	35 mm
D - Diamètre Extérieur	72 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	17 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1,1 mm
Référence du manchon associé	H207X
Classe de Jeu Radial	CN
Classe de précision	P0
Masse	0,33 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	15900000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	5100000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	210000 mN
e - Coefficient	0.23
Y0 - Coefficient charge statique axiale	2.8
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur	2.7
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	4.2
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	60000 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	51000 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	41,5 mm
--------------------------------------	---------



DIMENSIONS D'INSTALLATION

da max - Diamètre max épaulement BI	46 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon	38 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon	5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	65,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement	1 mm

