



Données techniques

NKX70

Roulements combinés

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
Fw - Cote sous rouleaux	70 mm
dw - Diamètre d'alésage de la rondelle arbre	70 mm
D - Diamètre Extérieur	85 mm
D1 - Diamètre extérieur de la rondelle	95 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure	40 mm
C1 - Hauteur de butée	18 mm
C2 - Position trou	11 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1 mm
Trou de graissage sur bague extérieure	Oui/Yes
k - Diamètre trou	3 mm
Classe de précision	P0
Masse	0,612 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Cr - Capacité charge dynamique	36500000 mN
Ca - Capacité charge axiale dynamique	43000000 mN
C0r - Capacité charge statique	86000000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	127000000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	14400 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	20400 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K



DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	85 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement	1 mm

