



Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme de produits	9007
Nom de gamme	Renforcé
Fonction produit	Commutateur de fin de course
Application spécifique du produit	Boîtier standard
Nom abrégé de l'appareil	9007C
Type de carter	Kit enfichable
Type de tête	Tête rotative
Matière	Métal
Mode de fixation	Par le corps
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Zinc à rappel sans levier de commande (-) bras à levier 9007
Mouvement d'attaque	De gauche et de droite CW et CCW
Type d'approche	1 ou 2 sens programmables approche latérale
Raccordement électrique	(AWG 22 à AWG 12) borniers à vis-étrier, 1...2
Entrée de câble	1 entrée pour 1/2" - 14 NPT se conformer à ANSI B1.20.1
Nombre de pôles	2
Description des contacts	2("O"- "F")
Fonctionnement des contacts	À action brusque
Ouverture positive	Sans
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Matière du corps	Zinc
Matière de la tête	Zinc
Fonction disponible	-
Type d'interrupteur	DPDT-DB
Forme du contact	Forme ZZ
Matériau des contacts	Contacts en argent
Description des bornes ISO n°1	(3-4)NO (7-8)NO (5-6)NC (1-2)NC
Vitesse d'attaque maximale	90 ft/min avec un angle de came de 45°, leviers uniquement 130 ft/min avec un angle de came de 30°, leviers uniquement
Angle d'actionnement	10 °
Course angulaire maximale	90 °
Précision de répétition	+/- 0,002 pouce course linéaire de la came

[Ie] courant assigné d'emploi	1.2 Aà 600 V AC, A600 conformément à NEMA 1.5 Aà 480 V AC, A600 conformément à NEMA 0,125à 240 V AC, A600 conformément à NEMA 0,25à 120 V AC, A600 conformément à NEMA 0.11 Aà 250 V DC, R300 conformément à NEMA 0.55 Aà 125 V DC, R300 conformément à NEMA
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	10 A
[Ui] tension assignée d'isolement	600 V niveau de pollution 3 conformément à UL 508 pour bloc de contacts 600 V niveau de pollution 3 conformément à CSA C22.2 No 14 pour bloc de contacts
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	2.5 kV AC pour 1 mn conformément à CE 2.2 kV AC pour 1 mn conformément à UL 2.64 kV AC pour 1 s conformément à CSA
Protection contre les courts-circuits	10 A par CC fusible, type de protection: non-time delay
Durée de vie électrique	1000000 cycle
Signalisation locale	Sans
Durée de vie mécanique	10000000 cycle
Largeur	1,55 po
Hauteur	4.02 po
Profondeur	2,5 po
Poids	1.25 lb(US)

Environnement

Tenue aux chocs mécaniques	60 gn (durée = 9 ms) conformément à IEC 60068-2-27
Tenue aux vibrations	25 gn (f = 10...150 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 2 se conformer à NEMA type 250 NEMA 4 se conformer à NEMA type 250 NEMA 6 se conformer à NEMA type 250 NEMA 6P se conformer à NEMA type 250 NEMA 12 se conformer à NEMA type 250 NEMA 13 se conformer à NEMA type 250 NEMA 1 se conformer à NEMA type 250
Degré de protection IP	IP67 se conformer à IEC 60529
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe 0 se conformer à IEC 61140
Température de fonctionnement	-20...185 °F pour standard
Température ambiante pour le stockage	-20...185 °F
Caractéristique d'environnement	Standard
Traitement de protection	Revêtement de poudre d'époxy

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1150 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------