

# UM1-TMF (6X5) - 用于端子的标记条



0830904

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830904>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

用于端子的标记条， 接头， 白色， 未标记， 适用的打印机： BLUEMARK E.CARD， BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， THERMOMARK PRIME 2.0， THERMOMARK PRIME， THERMOMARK CARD 2.0， THERMOMARK CARD， TOPMARK NEO， TOPMARK LASER， 安装方式: 锁扣， 适用的模块宽度： 6 mm， 标签数: 20， 文本框高度: 5 mm， 文本框宽度: 6 mm



## 优势

- 以统一一条状形式提供的标识，可使用BLUEMARK打印系统轻松快速打印
- UM1-TMF...UM标识系列包含用于Weidmüller、Wago、ABB (entrelec)、CONTA-CLIP和Klemsan接线端子的标识
- 多位标记条安装简单，如有需要也可方便地取下
- 标记条支持多行标记

## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 0830904          |
| 包装单位       | 10 pc            |
| 最小订货量      | 10 pc            |
| 销售关键代码     | BGE21C           |
| 产品关键代码     | BGE21C           |
| 目录页面       | 页码171 (C-3-2019) |
| GTIN       | 4046356910354    |
| 单件重量（含包装）  | 1.272 g          |
| 单件重量（不含包装） | 1.25 g           |
| 原产地        | PL               |

# UM1-TMF (6X5) - 用于端子的标记条



0830904

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830904>

## 技术数据

### 产品属性

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| 产品类型 | 端子标识                                        |
| 应用领域 | Weidmüller、Wago、ABB、CONTA-CLIP和Klemsan：接线端子 |
| 针距   | 6 mm                                        |
| 型号   | 扁形                                          |

### 标识

|         |          |
|---------|----------|
| 标签数     | 20       |
| 每排单独标记数 | 10       |
| 标记条数目   | 2        |
| 标识技术    | UV LED技术 |

### 尺寸

|    |      |
|----|------|
| 宽度 | 6 mm |
| 长度 | 5 mm |
| 针距 | 6 mm |

### 文本框

|       |      |
|-------|------|
| 文本框宽度 | 6 mm |
| 文本框高度 | 5 mm |

### 材料规格

|              |               |
|--------------|---------------|
| RoHS 标准      | 是             |
| 颜色           | 白色 (RAL 9010) |
| 标识材料         | PC            |
| 阻燃等级，符合UL 94 | V2            |
| 材质           | 无硅树脂、卤素及镉     |

### 环境和真实条件

#### 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

|    |       |
|----|-------|
| 结果 | 已通过测试 |
|----|-------|

#### 防紫外线

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 规格     | ISO 4892-2:2013-03（遵照） |
| 结果     | 已通过测试                  |
| 测试持续时间 | 96 h                   |

#### 铭牌耐磨性

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 规格                    | IEC 61010-1:2010-06<br>DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06（部分） |
| 异丙醇<br>[CAS编号67-63-0] | 已通过测试                                                          |

# UM1-TMF (6X5) - 用于端子的标记条



0830904

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830904>

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| n-己烷<br>[CAS编号110-54-3]      | 已通过测试 |
| 水 + 石油醚<br>[CAS编号64742-82-1] | 已通过测试 |

## 在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试

|      |                   |
|------|-------------------|
| 规格   | DIN 50018:2013-05 |
| 结果   | 已通过测试             |
| 气候等级 | AHT 1,0 S         |
| 周期数  | 2                 |

## 盐雾测试

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 规格 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| 结果 | 已通过测试                     |

## 环境条件

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 环境温度（运行）      | -40 °C ... 120 °C |
| 建议环境温度（存储/运输） | 23 °C             |
| 建议湿度（存储/运输）   | 50 %              |

## 标准和规范

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------|-----------------------------|

## 安装

|      |    |
|------|----|
| 安装类型 | 锁扣 |
|------|----|

# UM1-TMF (6X5) - 用于端子的标记条



0830904

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830904>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27281101 |
| ECLASS-13.0 | 27281101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# UM1-TMF (6X5) - 用于端子的标记条



0830904  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830904>

## 产品环境合规性

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| EU RoHS                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》       | 是, 无豁免           |
| EU REACH SVHC          |                  |
| 《REACH候选物质注释》( CAS编号 ) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.0 气候变化             |                  |
| CO2e 千克                | 0.008千克二氧化碳当量    |

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)