



## Données techniques

### 6217C3

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, ouvert

#### VISUEL(S)



## DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	85 mm
D - Diamètre Extérieur	150 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	28 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	2 mm
Classe de Jeu Radial	C3
Masse	1,79 kg

## PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	92000000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	64000000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	4600000 mN
f0 - Coefficient	14.7
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	30000 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	25200 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

## DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	94 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	141 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement	2 mm



## INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

## Charge radiale dynamique équivalente

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

## Charge radiale statique équivalente

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

$X_0$	$Y_0$
0.6	0.5

Dans le cas de roulement seul ou association DT :

Si  $P_0 < Fr$ , alors considérer  $P_0 = Fr$

