

SB-10KS002 - Crimpkontakt



1623604

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1623604>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpkontakt, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Anschlussquerschnitt: 0,34 mm² ... 0,5 mm², Material Kontakt: CuZn, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1244919

Ihre Vorteile

- Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
- Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
- Geringe Übergangswiderstände
- Leichte Fertigungsüberwachung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1623604
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABREAD
GTIN	4055626285931
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,26 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,238 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SB-10KS002 - Crimpkontakt

1623604

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1623604>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpkontakt
Kontakttyp	gedreht

Anschlussdaten

Anschluss technik

Kontaktart	Buchse
Anschlussart	Crimpanschluss


Leiteranschluss

Anschlussquerschnitt	0,34 mm ² ... 0,5 mm ²
----------------------	--

Materialangaben

Material Kontakt	CuZn
Material Metalloberfläche Kontaktbereich (Zwischenschicht)	Ni
Material Metalloberfläche Kontaktbereich (Deckschicht)	Au

Maße

Maßzeichnung	
Durchmesser (Kontakt Durchmesser)	1 mm

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	100
-------------	-----

SB-10KS002 - Crimpkontakt


1623604

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1623604>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

SB-10KS002 - Crimpkontakt

1623604

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1623604>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	b5ed6d51-0dd4-44f5-829d-6a5ecee62d89