


IS10, Pressostat, type I.L.S. IS10-01S-6

Fiche technique

General series information

- Masse: 62g (16% plus léger comparé à IS1000)
- Hauteur totale: 52mm (11% plus petit comparé à IS1000)
- 100V AC/DC
- Durée de vie : 5 millions de cycles
- Montage possible avec les blocs FRL modulaires
- RoHS et CE




Pressostat


Spécifications standards

Taraudage	R
Joint	S (Joint)
Options	6 (0.1 à 0.6MPa Plage de pression)
Pression maximale d'utilisation	0.7 MPa
Pression d'épreuve	1.0 MPa
Normes	CE
Protection	IP40
Répétitivité	±0.05 MPa
Orifice	1/8
Fluide compatible	Air, gaz neutre
Plage de température d'utilisation	−5 - 60°C
Hystérésis	0.08 MPa fixe ou inférieur
Contacts	1a
Erreur d'échelle	±0.05 MPa
Poids	0.062 Kg

Dimensions



Constructions



Nomenclature

N	Description	Matière
1	Corps	ZDC
2	Interrupteur à lame souple (ILS)	—
3	Plaque de protection	Tôle d'acier
4	Couvercle	Tôle d'acier
5	Vis de réglage	Laiton
6	Écrou hexagonal	Laiton
7	Indicateur	PBT
8	Ressort	Acier inox
9	Aimant	—
10	Piston	POM
11	Joint de piston	NBR
12	Plaque graduée	PC

Information supplémentaire

Catalogue	IS10-A_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoC_IS10_TF122122EN.pdf newDoC_IS10_TF1V346EN.pdf
Manuels d'installation	IM_IS10_SMW02FR.pdf IM_IS10_SMW02EN.pdf
Operation manuals	OM_IS10_IS-OMO0044EN.pdf