





Données techniques

60/28C3

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, ouvert

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	28 mm
D - Diamètre Extérieur	52 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	12 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	0,6 mm
Classe de Jeu Radial	C3
Masse	0,098 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	13800000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	7400000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	580000 mN
f0 - Coefficient	14.5
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	96000 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	84000 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	32 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	48 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement	0,6 mm



INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente
P = X.Fr + Y.Fa

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.28				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Charge radiale statique équivalente
Po = Xo.Fr + Yo.Fa

Xo	Yo
0.6	0.5

Dans le cas de roulement seul ou association DT :
Si Po < Fr, alors considérer Po = Fr