

 EN-GB FR ES
Voir la fiche
technique en ligne

/ MS60 165

Pince coupante diagonale isolée 1000V



/ Normes

- Normes : EN 60900 / CEI 60900, ISO 5743, ISO 5744, ISO 5749
- Spécification technique : FT BT N°401

/ Utilisation

Pour la coupe de fils cuivre, alu et acier mi-dur.

/ Avantages

- Renforts isolants aux extrémités des bras pour protéger des chocs
- Acier haute performance anticorrosion au chrome vanadium
- Surface de préhension striée au profil doux, pour une prise sûre des câbles sans risque de les détériorer.
- Meilleure accessibilité aux espaces de travail réduits grâce à la forme du bec
- Coupe nette des fils en cuivre même en bouts de tranchants
- Finition acier bruni offrant une haute protection anticorrosion
- Traitement par induction de la forge des taillants, permettant une longévité des mâchoires

/ Domaines d'activité



Câble & connexions



Mobilité électrique



Distribution d'électricité



Industrie

Fiche technique

/ Caractéristiques

- Type de pince : Pince coupante
- Type de pince coupante : Diagonale
- Type d'isolation tête de travail : Nue
- Type de manche : Mono-matière
- Capacité de coupe (matériaux) : Fil d'acier mi-dur
160 kg/mm²
- Matériaux : Acier au chrome vanadium
- Diamètre (Ø) capacité de coupe (mm) : Ø 1,6
- Finition : Brunie
- Longueur (mm) : 165
- Poids (g) : 260
- Dureté mini (Hrc) : 44



