



Protection en manutention

# ULTRANE 548

Dextérité et sensibilité optimales pour une protection légère



Dextérité EN ISO  
21420: 5/5

CATÉGORIE 2



## AVANTAGES SPÉCIFIQUES



### Confort

- Finesse du gant : extrême sensibilité tactile
- Evacuation de la transpiration assurée par la structure cellulaire du polyuréthane. De plus, la texture particulièrement ouverte du liner spécifique favorise aussi l'aération de la main
- Excellente dextérité grâce à la finesse du gant



### Protection de la peau

- Contient des traces de DMF en conformité avec les valeurs limites d'exposition professionnelles



### Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



### Bénéfices additionnels

- Disponible en emballage pour distributeur automatique

## INDUSTRIES

- Industrie automobile
- Electronique
- Santé: Industrie cosmétique
- Santé: Industrie pharmaceutique

## APPLICATIONS

- Petite visserie
- Manipulation de micro-processeurs
- Tri de petites pièces
- Montage de composants électroniques
- Préparation de cosmétiques
- Fabrication de produits pharmaceutiques



Protection en manutention

# ULTRANE 548

## ( LÉGENDES )

|       |                                        |     |     |     |                                         |
|-------|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| EN388 | DANGERS MÉCANIQUES                     |     |     |     |                                         |
|       | NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ) |     |     |     |                                         |
| 3     | 1                                      | 2   | 1   | X   |                                         |
| 0-4   | 0-5                                    | 0-4 | 0-4 | A-F | P                                       |
|       |                                        |     |     |     | Protection contre les chocs (optionnel) |
|       |                                        |     |     |     | Résistance à la coupure selon ISO 13997 |
|       |                                        |     |     |     | Résistance à la perforation             |
|       |                                        |     |     |     | Résistance au déchirement               |
|       |                                        |     |     |     | Résistance à la coupure                 |
|       |                                        |     |     |     | Résistance à l'abrasion                 |

## ( DÉTAILS PRODUIT )

|                                                                                                        |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Finition intérieure                                                                                    | Support tricoté sans couture |
| Jauge                                                                                                  | 13                           |
| Finition extérieure                                                                                    | Dos aéré                     |
| Matière                                                                                                | Polyuréthane                 |
| Caractéristique manchette                                                                              | Poignet tricot               |
| Couleur                                                                                                | Noir                         |
| Longueur (cm)                                                                                          | 21-27                        |
| Tailles                                                                                                | 5 6 7 8 9 10 11              |
| Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative) | 1.8E+10 $\Omega$             |
| Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)     | 1.2E+9 $\Omega$              |

## ( DÉTAILS LOGISTIQUES )

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Emballage | 1 paire/sachet<br>12 paires/sachet<br>96 paires/carton |
|-----------|--------------------------------------------------------|

## ( LÉGISLATION )

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/03/20/0654
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE