

PROT-M12 - 旋入式封盖

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1680539>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

M12旋入式封盖，用于传感器／执行器电缆、分线盒和插座上未使用的M12连接位



优势

- 在运输以及在现场使用时，能可靠保护未使用的插槽
- 防溅水和防尘保护
- 可用螺丝刀轻松组装

商业数据

订货号	1680539
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	AF3ZAX
产品关键代码	AF3ZAX
目录页面	页码197 (C-6-2019)
GTIN	4017918163389
单件重量（含包装）	2.25 g
单件重量（不含包装）	0.826 g
原产地	DE

PROT-M12 - 旋入式封盖

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1680539>



技术数据

说明

应用说明

也适用于M12推拉自锁式连接器。

产品属性

产品类型	用于电缆螺钉密封的插头
螺纹类型	M12

连接数据

紧固扭矩	0.4 Nm
------	--------

尺寸

尺寸图	
直径	15 mm

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	V0
螺钉连接材料	PA 6.6
标准/条例	PA 6.6

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP65
	IP67
环境温度 (运行) (孔式连接器/针式连接器)	-40 °C ... 85 °C

PROT-M12 - 旋入式封盖


1680539

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1680539>



图纸

尺寸图



PROT-M12 - 旋入式封盖

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1680539>



认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1680539>



UL认证

认证ID: E240868

PROT-M12 - 旋入式封盖

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1680539>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000032
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

PROT-M12 - 旋入式封盖

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1680539>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn