

Information produit

61 01 200

Pince coupante devant pour boulons à forte démultiplication



- Puissante, compacte, confortable
- Comparée aux pinces coupantes devant standard, plus grande capacité avec une force nécessaire plus faible et meilleure prise en main
- Avec tranchants pour fils doux et durs et pour corde à piano
- Puissance de coupe particulièrement élevée et force nécessaire réduite grâce à une démultiplication optimale
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC
- Forgé
- Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases

Informations générales

Réf.	61 01 200
EAN	4003773033172
Pince	noire atramentisée
Tête	polie
Poignées	gainées en plastique
poids	435 g
Dimensions	200 x 45 x 15 mm

Technische Attribute

Capacités de coupe Fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 4,0 mm
Capacités de coupe Fil d'acier dur (diamètre)	Ø 3,5 mm
Capacités de coupe Corde à piano (diamètre)	Ø 3,0 mm
Capacités de coupe Fil d'acier tendre (diamètre)	Ø 1 – 6 mm

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC002222
ETIM 6.0	EC002222
proficl@ss 6.0	AAA947c004
UNSPSC 13.1	27112117

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Sectionnement pratiquement à ras des boulons, clous, etc.

