

Lunettes de sécurité enveloppantes sans monture et sans métal proposées avec plusieurs options de verres.



CADRE ROUGE CLAIR



CADRE ROUGE CLAIR



CADRE VERT CLAIR



GRIS



AMBRE



BLEU



LED



INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



TempFLEX™



THERMOPLASTIQUE
SOUPLE



PONT NASAL
RÉGLABLE



DIÉLECTRIQUE

FONCTIONNALITÉS

- + Verre monobloc enveloppant en polycarbonate
- + Pont de nez souple, réglable, antidérapant
- + Embouts de branche souples
- + Les branches bicolores en caoutchouc thermoplastique co-injecté assurent un excellent maintien
- + Branches fines améliorant le confort quand portées avec des casques antibruit
- + Protection latérale
- + 100 % non métallique
- + Fournies avec une pochette de rangement en microfibre
- + Poids : 23 g
- + Verres base 9,5

TEINTE DES VERRES	COULEUR DU CADRE	CODE	MARQUAGE DES VERRES	MARQUAGE DES MONTURES	PROTECTION	REVÊTEMENT	
CLAIR		Rouge RLY00201	2C-1.2  1FTKN 	 EN 166 FT  	Impacts, rayons UVs	TECTON 400 Antirayures et antibuée K&N / UV400 /Hydrofuge	
		Bleu RLY00231					
		Vert RLY00211					
GRIS		Rouge RLY00202	5-2.5  1FTKN 		Impacts, rayons UV et solaires		
		Bleu RLY00232					
AMBRE		Rouge RLY00204	2C-1.2  1FTKN 		Impacts, rayons UVs		
		Bleu RLY00234					
BLEU		Bleu RLY00235	2-1.4  1FTKN 				
LED		Rouge RLY00205	2C-1.4  1FTKN 				
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR		Rouge RLY00203	5-1.7  1FT 				
		Bleu RLY00233					
STREAM INSERT EN MOUSSE	—	RLYA0013	—	—		—	—

SPECIFICATIONS GÉNÉRALES SPECIFICATION DES COMPOSANTS

COURBURE DE LA BASE DES LUNETTES	9.5 mm
PRODUIT	23 g

EMBALLAGE

Emballé individuellement dans un sac en polyéthylène avec une fente Euroslot

BOÎTE INTÉRIEURE	10
CARTON EXTÉRIEUR	200

COMPOSANT	MATÉRIAU	FONCTIONNALITÉS
VERRE	Polycarbonate	Verre moulé monobloc avec protection latérale
PONT NASAL	Elastomères thermoplastiques (TPE)	Confortable et souple
BRANCHE	Thermoplastique TR90 / Elastomères thermoplastiques (TPE)	Co-injecté - Robuste, souple, léger et ventilé
CHARNIÈRE	Thermoplastique TR90	Sans métal et durable

MARQUAGES DES VERRES ET DE LA MONTURE

MARQUAGE DES VERRES

TYPE DE FILTRE DES VERRES :

Indice de protection UV 2,2 | Filtre IR 4 | Filtre solaire 5, 6 | Filtre de soudage (sans numéro de teinte) 1,7 à 7

NUMÉRO DE TEINTE :

1.2 Transparent ou Ambre 1.4 Bleu ou I/O Étanche
1.7 Minimise ou I/O 2.5 Gris ou Revo 3.1 Gris foncé ou Miroir

R Nom du fabricant

CLASSE OPTIQUE :

1 Haute qualité optique

ESSAI DE RÉSISTANCE MÉCANIQUE :

S Résistance accrue
F Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 45 m/s
B Impact d'énergie moyenne, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 120 m/s
A Impact à haute énergie, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 190 m/s
T Protection contre les particules à haute vitesse à des températures extrêmes

PERFORMANCE :

8 Court-circuit et arc électrique
9 Projection de métal en fusion
K Résistance aux rayures causées par de fines particules
N Résistance à la buée

CE Marque de certification

MARQUAGES DE LA MONTURE

R Nom du fabricant

EN 166 : résistance minimale garantie des lunettes de protection contre les situations quotidiennes telles que les chutes, le vieillissement par exposition à la lumière, l'exposition à la chaleur ou à la corrosion, etc.

ESSAI DE RÉSISTANCE MÉCANIQUE :

S Résistance accrue
F Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 45 m/s
B Impact d'énergie moyenne, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 120 m/s
A Impact à haute énergie, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 190 m/s
T Protection contre les particules à haute vitesse à des températures extrêmes

PERFORMANCE

3 Gouttelettes ou éclaboussures de liquide
4 Grandes particules de poussière > 5 µm
5 Gaz et petites particules de poussière < 5 µm
8 Court-circuit et arc électrique
9 Métal en métaux fondus et les corps solides chauds

CE Marque de certification

USA (ANSI)

VERRES :

U6 UV (tous les verres) L1.3 LED L1.7 Solaire (I/O, crépuscule)
L2.5 Solaire (gris) L3 Solaire (gris foncé) W4 Verre infrarouge

VERRES ET MONTURE :

Impact à grande vitesse Z87+, 0,25 pouce, bille de 1,04 g à 150 pi/s

AUS (AS/NZS)

MARQUAGE DES VERRES :

CATÉGORIE OCULAIRE :

0 UV 1 Solaire 2 Solaire
3 Solar O Extérieur sans teinte

ESSAI DE RÉSISTANCE MÉCANIQUE :

I Impact d'énergie moyenne, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 45 m/s

MARQUAGES DES MONTURES :

AS/NZS 1337.1: 2010 : résistance minimale garantie des lunettes de protection contre les situations quotidiennes telles que les chutes, le vieillissement par exposition à la lumière, l'exposition à la chaleur ou à la corrosion, etc.

NETTOYAGE ET RANGEMENT

CLEANING : Les verres doivent être nettoyés régulièrement.

MAINTENANCE : les verres piqués, rayés ou endommagés nécessitent le remplacement du produit complet. Si la monture est endommagée, remplacez également le produit complet. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes dans une pochette en microfibre ou un étui rigide.

STORAGE : tous les produits doivent être conservés dans un environnement sec et propre.

Les certificats d'approbation des produits Riley, conformes aux normes CE, sont fournis sur demande. Riley est une marque déposée.



Marquage standard (SAI Global)

www.riley-eyewear.com

E: info@riley-eyewear.com

T: +44 (0)161 877 4747

F: +44 (0)161 877 4746

Globus (Shetland) Ltd, T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, Royaume-Uni

GLOBUS