

VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC - Verteiler



1433168

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1433168>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



AS-Interface Verteiler in Schutzart IP67 für 1 Flachleitung, 2-polig, mit Schraubanschluss, gewinkelt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1433168
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlüssel	AF1GFA
GTIN	4046356346252
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	24,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	24,7 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC - Verteiler



1433168

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1433168>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Netzwerk-Verteilerbox
Polzahl	2
Gewindeart	Pg9

Isolationseigenschaften

Verschmutzungsgrad	3
--------------------	---

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U _N	30 V DC
Nennstrom I _N	4 A
Übertragungsmedium	Kupfer

Anschlussdaten

Anschlusstechnik

Anschlussart	AS-i Durchdringungstechnik
Außendurchmesser	4 mm ... 6 mm

Schnittstellen

Bussystem	AS-Interface
-----------	--------------

Signalisierung

Statusanzeige	nein
Statusanzeige vorhanden	nein

Maße

Außenmaß

Außendurchmesser	4 mm ... 6 mm
------------------	---------------

Materialangaben

Material Gehäuse	PA
Material Dichtung	Neopren
	FKM

Steckverbinder

Anschluss 1

Bauform	Verteiler AS-i Schraubverriegelung
Polzahl	2
Verriegelungsart	Schraubverriegelung
Material	CuZn (Kontakt)
	Sn (Kontaktoberfläche)

VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC - Verteiler



1433168

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1433168>

	PA (Kontaktträger)
	PA (Gehäuse)

Anschluss 2

Bauform	Schraubklemme gewinkelt
Polzahl	2
Material	CuZn (Kontakt) CuSnZn (Kontaktoberfläche) PA (Kontaktträger)

Kabel / Leitung

Abisolierlänge der Einzelader	5 mm
-------------------------------	------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse)	-25 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 70 °C

VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC - Verteiler




1433168

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1433168>

Zeichnungen

Maßzeichnung



VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC - Verteiler



1433168

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1433168>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440106
ECLASS-15.0	27440106

ETIM

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC - Verteiler

1433168

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1433168>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	26a936e1-192c-42f9-a6a6-828a1e6c8145

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	1,132 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de