



**FAG****6316-J20C-C3**

Roulement à billes

Roulements à billes 63..-J20C, à une rangée, cage en tôle d'acier, revêtement en céramique

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	Sans	Sans
Cage	JN	Tôle d'acier
classe de tolérance	PN	Normal (PN)
stabilisation dimensionnelle	S0	Stabilisation dimensionnelle (150°)
lubrifiant	Sans	Sans
jeu radial	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
type d'alésage	Z	Cylindrique
revêtement	J20C	Version avec isolation électrique avec tension de claquage élevée sur la bague intérieure

dimensions principale & données de performance

d	80 mm	Alésage
D	170 mm	Diamètre extérieur
B	39 mm	Width
C _r	131.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	87.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	5.400 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	5.400 1/min	Vitesse limite
n _{gr}	5.500 1/min	Vitesse de base
≈m	3,75 kg	Poids



Cotes de montage

$d_{a \min}$	92 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
$D_{a \max}$	158 mm	Diamètre maximum épaulement du logement
$r_{a \max}$	2,1 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

$r_{\min}$	2,1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	141,92 mm	Diamètre d'épaulement bague extérieure
d_1	108,2 mm	Diamètre d'épaulement bague intérieure

Plage de température

$T_{\min}$	-30 °C	Température de fonctionnement min.
$T_{\max}$	150 °C	Température de fonctionnement max.

facteurs de calcul

f_0	13,3	Facteur de calcul
-------	------	-------------------

Caractéristiques



Effort radial



Effort axial uni directionnel



Effort axial dans les 2 directions



Lubrification à la graisse



lubrification à l'huile



Ouvert



isolé contre le passage de courant