




## Switch Non Gestito 2.5G a 9 porte con porta 10G SFP+

TEG-S5091 (v1.0R)

- 8 x porte 2.5G RJ-45
- 1 x porta in fibra SFP+ 10G
- Compatibile con Cat5e esistente o cablaggio migliore
- Velocità Ethernet retrocompatibile pari a 1000Mbps
- Velocità SFP retrocompatibile pari a 1000Mbps
- Il design senza ventola elimina il rumore di funzionamento
- Montaggio a parete per garantire la massima flessibilità di installazione
- Capacità di switching di 60 Gbps
- Conforme a IEEE 802.3bz (2.5G) e IEEE 802.3ae (10G SFP+)
- Conforme a NDAA/TAA (solo Stati Uniti e Canada)

Espandi la larghezza di banda della tua rete e riduci i colli di bottiglia digitali grazie allo Switch Non Gestito 2.5G a 9 porte con porta 10G SFP+. Questo switch 2,5G con porta SFP+ è provvisto di porte 2.5GBASE-T RJ-45 che assicurano velocità fino a 2,5Gbps sul cablaggio Cat5e o superiore esistente e di uno slot SFP+ 10G per il networking in fibra a lunga distanza. Ogni switch 2,5G con porta SFP+ è caratterizzato da un alloggiamento in metallo durevole e può essere montato a parete per garantire una maggiore flessibilità di configurazione. Il design fanless riduce il consumo energetico ed elimina il rumore di funzionamento. Gli affidabili switch Ethernet 2,5G di TRENDnet con porta SFP+ 10G sono soluzioni economicamente vantaggiose per aumentare il throughput della rete.



### Porte 2.5G

Provvisto di porte 2.5GBASE-T RJ-45 che forniscono velocità fino a 2.5Gbps sul cablaggio Cat5e o superiore esistente.



### Porta SFP+ 10G

Una porta in fibra SFP+ 10G dedicata per una connessione di rete ultraveloce rappresenta una soluzione economicamente vantaggiosa per l'upgrade di una capacità di collegamento 10G.



### Senza ventole

Il design fanless degli switch 2.5G con una porta SFP+ riduce i costi derivanti dal consumo energetico ed elimina il rumore di funzionamento.

## CARATTERISTICHE



### Installazione semplice

Non è necessaria alcuna configurazione, è sufficiente collegare i dispositivi di rete allo switch 2.5G con una porta SFP+



### Porte 2.5G

Provvisto di porte 2.5GBASE-T RJ-45, lo switch Ethernet da 2,5Gb offre velocità ultraveloci fino a 2,5Gbps su un cablaggio Cat5e o superiore



### Porta SFP+ 10G

Porta in fibra SFP+ 10G dedicata per una connessione di rete ultraveloce rappresenta una soluzione economicamente vantaggiosa per l'upgrade di una capacità di collegamento 10G a una rete SMB



### Capacità di switching

Capacità di switching di 60 Gbps



### Senza ventole

Il design fanless sugli switch 2.5G con una porta SFP+ riduce il consumo energetico ed elimina il rumore di funzionamento



### Design dell'alloggiamento

Alloggiamento robusto in metallo



### Montaggio a parete

Presenta un comodo design montabile a parete per una maggiore flessibilità di installazione.





### Jumbo Frame

Invia pacchetti di grandi dimensioni o frame jumbo (fino a 12 KB) per prestazioni migliori



### Indicatori LED

Gli indicatori LED su questo switch 2.5G con una porta SFP+ trasmettono lo stato della porta



## SPECIFICHE

### Standards

- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3ae
- IEEE 802.3az
- IEEE 802.3bz

### Velocità di trasferimento dati

- 8 x porte 2.5G RJ-45 (1Gbps/2,5Gbps)
- 1 x porta in fibra SFP+ 10G (1Gbps/10Gbps)
- Indicatori LED

### Velocità di trasferimento dati

- Gigabit: 2000 Mbps (full duplex)
- 2,5 Gigabit: 5 Gbps (full duplex)
- SFP: 2Gbps (full duplex)
- SFP+ 20Gbps (full duplex)

### Prestazione

- Capacità di commutazione: 25Gbps
- Buffer RAM Dati: 1MB
- Tabella indirizzi MAC: 4K voci
- Velocità di Inoltro: 44.6Mpps (dimensione pacchetto 64 byte)
- Jumbo Frames: 12KB

### Caratteristiche speciali

- Montaggio a parete

### Energia

- Ingresso: 100 - 240V CA, 50/60 Hz, 0,5A
- Uscita: Adattatore di alimentazione esterno 12V CC 1A
- Consumo massimo: 9,5W

### Ventola/Acustica

- Design senza ventole

### MTBF

- 674,176 ore

### Temperatura di funzionamento

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

### Operating Humidity

- Max. 90% senza condensa

### Dimensioni (L x P x A)

- 240 x 105 x 27mm (8,03 x 4,13 x 1,06 pollici)

### Peso

- 414g (14,6 once)

### Certificazioni

- FCC
- CE

### Garanzia

- 3 Anni

### Contenuto della confezione

- TEG-S5091
- Guida di installazione rapida
- Adattatore di alimentazione (12V DC, 1A)

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.