



Composants passifs > Résistances > Résistances traversantes



Type de résistance: **Résistance à usage général**
Type d'élément: **Film mince, Film de carbone**
Puissance nominale: **.25 W**
Classe de résistance: **1kΩ – 1MΩ**
Valeur de résistance: **3.3 K Ω**

Caractéristiques

Caractéristiques du type de produit

Type de résistance	Résistance à usage général
Type d'élément	Film mince, Film de carbone

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	.25 W
Classe de résistance	1kΩ – 1MΩ
Valeur de résistance	3.3 K Ω
Tolérance des composants passifs	5 %
Tension de fonctionnement	200 V

Conditions d'utilisation

Coefficient de température	-1200 – 0 ppm/°C
Plage de température de fonctionnement	-55 – 155 °C

Caractéristiques du corps

Type de conducteur	Axial-plombé
--------------------	--------------

Caractéristiques de terminaison

Matériau des bornes	Cuivre
Nombre de bornes	2

Dimensions

Dimensions des composants passifs	3.5 x 1.85 mm
-----------------------------------	---------------



Caractéristiques de l’emballage

Type de conditionnement	Munitions emballées
-------------------------	---------------------

Fonctionnalités de configuration

Nombre de résistances	1
-----------------------	---

Autre

Conformité RoHS de l'UE	Conforme
Conformité aux VLE de l'UE	Conforme

Conformité produit

Pour obtenir la documentation de conformité, visitez la page du produit sur [TE.com](#)>

Directive RoHS 2011/65/UE de l’UE	Compliant
Directive VHU 2000/53/CE de l’UE	Compliant
Chine RoHS 2 Directive MIIT Ordonnance n° 32, 2016	Aucun matériau à usage restreint au-dessus du seuil
Règlementation REACH de l’UE (CE) n° 1907/2006	Liste actuelle des substances candidates de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) : JUNE 2024 (241) Liste des candidats déclarés par rapport à : JUNE 2024 (241) Ne contient pas de substance SVHC REACH
Teneur en halogène	Faible teneur en halogènes - Br, Cl, F, I < 900 ppm par matériau homogène. Egalement sans BFR/CFR/PVC
Capacité du procédé de soudure	Brasage à la vague possible jusqu'à 265°C

Clause de non-responsabilité en matière de conformité des produits

Les informations fournies sont fondées sur une enquête non exhaustive auprès de nos fournisseurs et représentent nos connaissances actuelles réelles basées sur les informations qu'ils ont fournies. Ces informations sont susceptibles de changer. Les numéros de référence que TE a identifiés comme conformes à la directive RoHS de l’UE ont une concentration maximale de 0,1 % mas pour les matériaux homogènes comme le plomb, le chrome hexavalent, le mercure, le PBB, le PBDE, le DBP, le BBP, le DEHP, le DIBP et une concentration de 0,01 % pour le cadmium. Elles peuvent bénéficier d’une exemption à ces limites telles que définies dans les annexes de la directive 2011/65/UE (RoHS2). Les produits d’équipement électriques et électroniques finis seront marqués CE conformément à la directive 2011/65/UE. Les composants peuvent ne pas comporter la marque CE. De plus, les numéros de référence que TE a identifiés comme conformes à la directive VHU de l’UE ont une concentration maximale de 0,1 % mas pour les matériaux homogènes comme le plomb, le chrome hexavalent, le mercure, le DEHP, le DIBP et une concentration de 0,01 % pour le cadmium. Elles peuvent bénéficier d’une exemption à ces limites telles que définies dans les annexes de la directive 2000 /53/CE (VHU). En ce qui concerne la réglementation REACH, les informations fournies par TE sur les substances extrêmement préoccupantes dans les articles pour ce numéro de référence sont basées sur le dernier « Guide des exigences applicables aux substances contenues dans des articles » de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) publié sur cette page : <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



Pièces compatibles

N° de pièce TE 1623930-3
CFR25 5% 10K

N° de pièce TE 1623927-8
CFR16 5% 120R

N° de pièce TE 1623932-8
CFR50 5% 10K

N° de pièce TE 1623925-2
CFR100 5% 100R

N° de pièce TE 2-1623929-2
CFR200 5% 22K

Également dans la série | [Neohm CFR](#)

Résistances traversantes(378)

Les clients ont également acheté

N° de pièce TE2-1623927-3
CFR16 5% 1K0

N° de pièce TE2-1623928-8
CFR16 5% 4K7

N° de pièce TE5960024039
TFER-1/8-X-SP

N° de pièce TE1SNA115406R1300
MB4/6.L2

Documents

[Dessins techniques de produits](#)
[CFR16 5% 3K3](#)

Anglais

[Fichiers CAO](#)



Aperçu du produit

[ENG_CVM_CVM_1-1623928-5_BA.2d_dxf.zip](#)

Anglais

[PDF 3D](#)

3D

Aperçu du produit

[ENG_CVM_CVM_1-1623928-5_BA.3d_igs.zip](#)

Anglais

Aperçu du produit

[ENG_CVM_CVM_1-1623928-5_BA.3d_stp.zip](#)

Anglais

En téléchargeant le fichier CAO, j'accepte les [Conditions générales](#) d'utilisation.

Fiches techniques et pages de catalogue

[1309350_PASSIVE_COMPONENT](#)

Anglais

[Ceramic Film Fixed Resistors - Type CFR Series - Tyco Electronics Passives](#)

Anglais