

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. PowerLED

Adresse du fournisseur: Sheriff Dabiri, THE EWART 3, BT2 7EP UNITED KINGDOM BELFAST NORTHERN IRELAND, XI

Référence du modèle: D0-2-208-20

Type de source lumineuse:

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	DLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	Wire		
Secteur ou non secteur:	NMLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Uniquement avec des variateurs spécifiques





















Paramètres du produit

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Paramètres généraux du produit:			
Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	13	Classe d'efficacité énergétique	D
Flux lumineux utile (ϕ_{use}), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)	1 995 sur Cône large (120°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	3840...4080
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	12,7	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus	80...83

			proche, ou la plage de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	2	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	8		
	Profondeur	5 000		
Déclaration de puissance équivalente ^{a)}		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,382 0,380
Paramètres pour les sources lumineuses dirigées:				
Intensité lumineuse de crête (cd)		636	Angle de faisceau en degrés, ou la gamme d'angles de faisceau qui peuvent être réglés	120...120
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs		81	Facteur de survie	0,90
Facteur de conservation du flux lumineux		0,93		

a) ℓ_v : sans objet;

b) ℓ_v : sans objet;



Numéro d'enregistrement EPREL: 2785794

Modèle mis sur le marché de l'Union du 28/08/2024.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2785794>

Fournisseur: SUNPOWER GROUP HOLDINGS NI LTD (Importateur)

Site web: <https://www.sunpowergroupholdings.com/>

Service après-vente:

Nom: Sheriff Dabiri

Site web:

Courriel: Logistics@sunpower-uk.com

Téléphone: +44 118 982 3745

Adresse:

THE EWART 3
BT2 7EP BELFAST