

ベースストリップ - GICV 2,5/ 5-G-7,62 - 1828948

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)

ソケット, 定格電流: 12 A, 定格電圧 (III/2) : 630 V, 極数: 5, ピッチ: 7.62 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず, 取付け方法: ハンダ接続



図は10極仕様

特長

- 基板対基板を90度に接続可能
- 一次側/二次側/プリント基板をGMSTB 2,5ソケットにて接続
- 最大630 Vの感電保護アプリケーションで使用 (III/2)
- プリント基板の入力と出力を明確に区別



基本情報

梱包	50 pc
最低注文数	50 pc
GTIN	 4 017918 050832
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	6.79 g
関税	85366990
生産国	ドイツ

技術データ

寸法

長さ	10.2 mm
ピッチ	7.62 mm
寸法a	30.48 mm
高さ	19 mm
はんだピンの長さ	3.6 mm
ピン寸法	1,2 x 0,5
穴径	1.4 mm

その他

製品範囲	GICV 2,5/..-G
------	---------------

ベースストリップ - GICV 2,5/ 5-G-7,62 - 1828948

技術データ

その他

絶縁材質グループ	I
定格サージ電圧 (III/3)	6 kV
定格サージ電圧 (III/2)	6 kV
定格サージ電圧 (II/2)	6 kV
定格電圧 (III/3)	500 V
定格電圧 (III/2)	630 V
定格電圧 (II/2)	1000 V
準拠規格	EN-VDE
標準規格 I_N	12 A
最大負荷電流	12 A
絶縁材質	PA
UL94難燃性クラス	V0
色	緑
極数	5

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

認証

認証

ベースストリップ - GICV 2,5/ 5-G-7,62 - 1828948

認証

認証

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / IEC66 CB Scheme / CCA / EAC / cULus Recognized

防爆認証

提出した認証

認証の詳細

CSA 		
	B	D
標準規格 IN	10 A	10 A
定格電圧UN	300 V	300 V

UL Recognized 		
	B	D
標準規格 IN	12 A	10 A
定格電圧UN	250 V	300 V

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 		
	B	D
標準規格 IN	12 A	10 A
定格電圧UN	400 V	

cUL Recognized 		
	B	D
標準規格 IN	12 A	10 A
定格電圧UN	250 V	300 V

ベースストリップ - GICV 2,5/ 5-G-7,62 - 1828948

認証

IECEE CB Scheme 	
標準規格 IN	12 A
定格電圧UN	400 V

CCA	
標準規格 IN	12 A
定格電圧UN	400 V

EAC

cULus Recognized 
--

アクセサリ

アクセサリ

コーディングエレメント

コーディングプロファイル - CP-MSTB - 1734634

キーイングプロファイル、プラグの溝または逆仕様ソケットに挿入、色：赤、絶縁材



テストプラグ端子台

テストプラグ - MPS-MT - 0201744



テストプラグ、色: 銀

ベースストリップ - GICV 2,5/ 5-G-7,62 - 1828948

アクセサリ

径変換プラグ - RPS - 0201647



径変換プラグ, 色: 灰

端子台用マーキングシート、印字済み

マーキングカード - SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804549



マーキングカード, カード, 白, マーキング, 横: 連番 (1 ~ 10, 11 ~ 20など、91 ~ 100まで), 取付けタイプ: 粘着剤,
端子台幅 : 7,62 mm, 印字エリア: 7,62 x 3,8 mm

その他の製品

ベースストリップ - GMSTBV 2,5/ 5-G-7,62 - 1766592



ソケット, 定格電流: 12 A, 定格電圧 (III/2) : 630 V, 極数: 5, ピッチ: 7.62 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず, 取付け
方法: ハンダ接続

ベースストリップ - GMSTB 2,5/ 5-G-7,62 - 1766152



ソケット, 定格電流: 12 A, 定格電圧 (III/2) : 630 V, 極数: 5, ピッチ: 7.62 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず, 取付け
方法: ハンダ接続

ベースストリップ - GMSTBA 2,5/ 5-G-7,62 - 1766262



ソケット, 定格電流: 12 A, 定格電圧 (III/2) : 630 V, 極数: 5, ピッチ: 7.62 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず, 取付け
方法: ハンダ接続

ベースストリップ - GICV 2,5/ 5-G-7,62 - 1828948

アクセサリ

ベースストリップ - GMSTBVA 2,5/ 5-G-7,62 - 1766806

ソケット, 定格電流: 12 A, 定格電圧 (III/2) : 630 V, 極数: 5, ピッチ: 7.62 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず, 取付け方法: ハンダ接続




プリント基板用コネクタ - GIC 2,5/ 5-ST-7,62 - 1828838

プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧 (III/2) : 630 V, 極数: 5, ピッチ: 7.62 mm, 接続方式: ネジ接続, 色: 緑, コンタクト表面: すず



図面

穴あけ加工図



外形寸法

