





MDHR2, Pince pneumatique à 2 doigts, actionneur rotatif avec détecteur MDHR2-20R

Fiche technique

General series information

- Pince pneumatique à ouverture par cône rotative
- Deux doigts
- Alésage : 10, 15, 20, 30 (mm)
- Compatible avec les détecteurs




Pince à commande rotative

Spécifications standards

Taille Nominale	Ø20
Emplacement des orifices	R (Côté corps)
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Pression maximale d'utilisation	0.6 MPa
F007-MIN_OP_PRESSURE	0.15 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	0 °C
Répétitivité	± 0.01 mm
Orifice	M5
Fluide compatible	Air
Lubrification	Sans lubrification
Type	Double effet
Effort de maintien, à 0.5 MPa	33 N
Effort de maintien, prise interne	34 N
Course d'ouverture, doigts fermés	16 mm
Course d'ouverture, doigts ouverts	28 mm
Poids	0.380 Kg


Dimensions





Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Constructions

MHR2



MDHR2



Nomenclature

Rep.	Désignation	Matière	Remarques
①	Corps	Alliage d'aluminium	Anodisé
②	Embase	Alliage d'aluminium	Anodisé
③	Support de guide	Acier inox	
④	Came	Acier	Nitruré
⑤	Doigts	Acier inox	Traitement thermique
⑥	Guide	Acier inox	Traitement thermique
⑦	Axe	Acier	Traitement thermique Nickelé
⑧	Galet de l'axe	Acier inox	Nitruré
⑨	Axe	Acier inox	M□HR2-30 est en acier
⑩	Vis de l'axe	Acier Cr Md	Chromé zingué

Nomenclature

Rep.	Désignation	Matière	Remarques
⑪	Ecrou limiteur	Résine	
⑫	Anneau élastique	Plaque en acier inox	
⑬	Vis CHC	Acier inox	
⑭	Guidage	Acier	
⑮	Galet cylindrique	Acier inox	
⑯	Aimant	Matière magnétique	
⑰	Support d'aimant	Alliage d'aluminium	Anodisé
⑱	Galet	Acier inox	Nitruré
⑲	Joint torique	NBR	
⑳	Joint d'étanchéité	NBR	

Information supplémentaire

Catalogue

[MHR2_FR.pdf](#)