



Brand of NTN corporation

Données techniques

ESP204

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre

COMPOSITION DU KIT

ES204G2, P204

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Largeur du logement	38 mm
A1 - Largeur au sommet du logement	22 mm
B - Largeur Bague Intérieure	21,4 mm
d - Diamètre arbre	20 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon	32,4 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

G - Graisseur	M6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement	33,3 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement	15 mm
H2 - Hauteur du logement	65 mm
J - Distance entre trous de fixation	95 mm
L - Longueur du logement	127 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement	42 mm
N - Dimension trou de fixation	13 mm
N1 - Longueur du trou de montage	19 mm
S - Distance face / centre du palier	7,5 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	12800000 mN
C0 - Capacité de charge statique	6650000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	0,65 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	5.5 N-m

