



Presentazione

Tipo prodotto	Dispositivi add-on di corrente residua
Nome dispositivo	Vigi C120
Numero di poli	2P
Corrente nominale [In]	125 A
Tipo di rete	CA
Sensibilità differenziale	300 mA
Temporizzazione protezione differenziale	Istantaneo
Tipo di protezione differenziale	Tipo A-SI

Caratteristiche tecniche

Posizione dispositivo nel sistema	Punto di partenza
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione nominale di impiego [ue]	230...415 V CA 50 Hz
Tecnologia di sgancio corrente residua	Indipendente dalla tensione
Tensione nominale di isolamento [ui]	500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp]	6 kV conforme a IEC 60947-2
Installazione	Aggancio
Supporto di montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm
Collegamento elettrico al magnetotermico	Tramite viti
Passo 9 mm	7
Altezza	95 mm
Larghezza	117 mm
Profondità	73 mm
Peso netto	0,325 kg
Colore	Bianco
Durata meccanica	20000 cicli
Connessioni - morsetti	Morsetti a gabbia1...35 mm ² flessibile Morsetti a gabbia1...50 mm ² rigido
Lunghezza spelatura fili	15 mm
Coppia di serraggio	3,5 Nm

Ambiente

Norme di riferimento	EN 61009 IEC/EN 61009-2-1
Grado di protezione IP	IP20
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60947-2
Temperatura ambiente	-25...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...60 °C

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Mercury free	Sì
RoHS exemption information	 Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.