

径向引线型

系列：EB 类型：A



■ 特点

- 保证时间: 105 °C 5000 ~ 10000 小时
- 160 W.V. 以上 : 确保高频率高纹波
- 已应对RoHS指令

■ 规格

|                                                                       |                                                                                                                                                                                |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 类别温度范围                                                                | -40 °C ~ +105 °C                                                                                                                                                               | -25 °C ~ +105 °C                            |
| 额定电压范围                                                                | 10 V.DC ~ 63 V.DC                                                                                                                                                              | 160 V.DC ~ 450 V.DC                         |
| 静电容量范围                                                                | 2.2 μF ~ 3300 μF                                                                                                                                                               | 10 μF ~ 330 μF                              |
| 静电容量容差                                                                | ±20 % (120 Hz/+20 °C)                                                                                                                                                          |                                             |
| 漏电流                                                                   | $I \leq 0.01 CV$ 或 $3 (\mu A)$ 施加额定电压 2 分后的值 (任一大值以下)                                                                                                                          | $I \leq 0.01 CV + 10 (\mu A)$ 施加额定电压 2 分后的值 |
| $\tan \delta$                                                         | 请参考标准产品一览表                                                                                                                                                                     |                                             |
| 耐久性                                                                   | 在+105 °C ± 2 °C的条件下, 不超过额定电压的范围内, 叠加规定的额定纹波电流 (附表值), 对电容施加工作电压下述时间后, 恢复至标准气候测量, 并满足下列条件。                                                                                       |                                             |
|                                                                       | (10 ~ 63 V.DC)                                                                                                                                                                 |                                             |
|                                                                       | 施加额定电压时间: $\phi 5 \times 11 \sim \phi 8 \times 11.5$ : 5000 小时, $\phi 5 \times 15 \sim \phi 6.3 \times 15$ : 7000 小时<br>$\phi 8 \times 15 \sim \phi 12.5 \times 25$ : 10000 小时 |                                             |
|                                                                       | 静电容量变化                                                                                                                                                                         | 初始值±30 % 以内                                 |
|                                                                       | $\tan \delta$                                                                                                                                                                  | 不大于初始标准值的 300 %                             |
|                                                                       | 漏电流                                                                                                                                                                            | 不大于初始标准值                                    |
|                                                                       | (160 ~ 450 V.DC)                                                                                                                                                               |                                             |
|                                                                       | 施加额定电压时间: 5000 小时                                                                                                                                                              |                                             |
| 高温储存特性                                                                | 静电容量变化                                                                                                                                                                         | 初始值±20 % 以内                                 |
|                                                                       | $\tan \delta$                                                                                                                                                                  | 不大于初始标准值的 200 %                             |
|                                                                       | 漏电流                                                                                                                                                                            | 不大于初始标准值                                    |
| 将电容无负载放置于 +105 °C ± 2 °C 条件下 1000 小时后, 恢复至标准气候测量, 并满足上述耐久性条件。(但须电压处理) |                                                                                                                                                                                |                                             |


■ 额定纹波电流 频率补正系数  
(10 ~ 63 V.DC)

| 静电容量<br>(μF) | 频率(Hz) |      |      |      |       |
|--------------|--------|------|------|------|-------|
|              | 60     | 120  | 1 k  | 10 k | 100 k |
| 0.47 ~ 10    | 0.75   | 1.00 | 1.40 | 1.55 | 1.65  |
| 22 ~ 470     | 0.85   | 1.00 | 1.20 | 1.25 | 1.30  |
| 1000 ~ 3300  | 0.95   | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15  |

| 额定电压<br>(V) | 频率(Hz) |      |            |             |
|-------------|--------|------|------------|-------------|
|             | 120    | 1 k  | 10 k ~ 30k | 30 k ~ 100k |
| 160 ~ 250   | 0.55   | 0.85 | 0.90       | 1.00        |
| 350 ~ 450   | 0.50   | 0.80 | 0.90       | 1.00        |

■ 外观尺寸

(单位 : mm)



本公司在更改设计, 规格时可能不予事先通知, 敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时, 请速与本公司联系。

■ 标准品一览表

耐久性：105℃  $\phi 5 \times 11 \sim \phi 8 \times 11.5 = 5000$  小时,  $\phi 5 \times 15 \sim \phi 6.3 \times 15 = 7000$  小时,  $\phi 8 \times 15 \sim \phi 12.5 \times 25 = 10000$  小时

| 额定电压<br>(V) | 静电容量<br>(±20 %)<br>(μF) | 产品尺寸 |      | 特性                                              |                               |             | 引线尺寸         |             |                    |                    | 产品编号             | 最小包装数量       |               |
|-------------|-------------------------|------|------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|---------------|
|             |                         | 直径   | 长度   | 额定纹波电流<br>(120 kHz)<br>(+105 °C)<br>(mA r.m.s.) | tan δ<br>(120 Hz)<br>(+20 °C) | 耐久性<br>(时间) | 引线间距<br>(mm) | 引线直径        |                    |                    |                  | 长引线<br>(pcs) | 带状包装<br>(pcs) |
|             |                         |      |      |                                                 |                               |             |              | 长引线<br>(mm) | 带状包装<br>*B<br>(mm) | 带状包装<br>*H<br>(mm) |                  |              |               |
| 10          | 100                     | 5    | 15   | 105                                             | 0.30                          | 7000        | 0.5          | 2.0         | 5.0                | 2.5                | EEUEB1A101( )*** | 200          | 2000          |
|             |                         | 5    | 11   | 66                                              | 0.30                          | 5000        | 0.5          | 2.0         | 5.0                | 2.5                | EEUEB1A101S( )   | 200          | 2000          |
|             | 220                     | 6.3  | 15   | 152                                             | 0.30                          | 7000        | 0.5          | 2.5         | 5.0                | 2.5                | EEUEB1A221( )*** | 200          | 2000          |
|             |                         | 6.3  | 11.2 | 100                                             | 0.30                          | 5000        | 0.5          | 2.5         | 5.0                | 2.5                | EEUEB1A221S( )   | 200          | 2000          |
|             | 470                     | 8    | 15   | 278                                             | 0.30                          | 10000       | 0.6          | 3.5         | 5.0                |                    | EEUEB1A471( )    | 200          | 1000          |
|             |                         | 8    | 11.5 | 180                                             | 0.30                          | 5000        | 0.6          | 3.5         | 5.0                |                    | EEUEB1A471S( )   | 200          | 1000          |
|             | 2200                    | 12.5 | 20   | 540                                             | 0.32                          | 10000       | 0.6          | 5.0         | 5.0                |                    | EEUEB1A222( )    | 200          | 500           |
|             | 3300                    | 12.5 | 25   | 802                                             | 0.34                          | 10000       | 0.6          | 5.0         | 5.0                |                    | EEUEB1A332( )    | 200          | 500           |
| 16          | 1000                    | 10   | 20   | 430                                             | 0.25                          | 10000       | 0.6          | 5.0         | 5.0                |                    | EEUEB1C102( )    | 200          | 500           |
|             | 2200                    | 12.5 | 25   | 706                                             | 0.27                          | 10000       | 0.6          | 5.0         | 5.0                |                    | EEUEB1C222( )    | 200          | 500           |
| 25          | 47                      | 5    | 15   | 78                                              | 0.22                          | 7000        | 0.5          | 2.0         | 5.0                | 2.5                | EEUEB1E470( )*** | 200          | 2000          |
|             |                         | 5    | 11   | 55                                              | 0.22                          | 5000        | 0.5          | 2.0         | 5.0                | 2.5                | EEUEB1E470S( )   | 200          | 2000          |
|             | 100                     | 6.3  | 15   | 135                                             | 0.22                          | 7000        | 0.5          | 2.5         | 5.0                | 2.5                | EEUEB1E101( )*** | 200          | 2000          |
|             |                         | 6.3  | 11.2 | 95                                              | 0.22                          | 5000        | 0.5          | 2.5         | 5.0                | 2.5                | EEUEB1E101S( )   | 200          | 2000          |
|             | 220                     | 8    | 11.5 | 125                                             | 0.22                          | 5000        | 0.6          | 3.5         | 5.0                |                    | EEUEB1E221S( )   | 200          | 1000          |
|             | 330                     | 8    | 15   | 255                                             | 0.22                          | 10000       | 0.6          | 3.5         | 5.0                |                    | EEUEB1E331( )    | 200          | 1000          |
|             | 470                     | 10   | 16   | 321                                             | 0.22                          | 10000       | 0.6          | 5.0         | 5.0                |                    | EEUEB1E471( )    | 200          | 500           |
|             | 1000                    | 12.5 | 20   | 498                                             | 0.22                          | 10000       | 0.6          | 5.0         | 5.0                |                    | EEUEB1E102( )    | 200          | 500           |
| 35          | 33                      | 5    | 15   | 66                                              | 0.18                          | 7000        | 0.5          | 2.0         | 5.0                | 2.5                | EEUEB1V330( )*** | 200          | 2000          |
|             |                         | 5    | 11   | 46                                              | 0.18                          | 5000        | 0.5          | 2.0         | 5.0                | 2.5                | EEUEB1V330S( )   | 200          | 2000          |
|             | 220                     | 8    | 15   | 197                                             | 0.18                          | 10000       | 0.6          | 3.5         | 5.0                |                    | EEUEB1V221( )    | 200          | 1000          |
|             | 330                     | 10   | 16   | 278                                             | 0.18                          | 10000       | 0.6          | 5.0         | 5.0                |                    | EEUEB1V331( )    | 200          | 500           |
|             | 470                     | 10   | 20   | 349                                             | 0.18                          | 10000       | 0.6          | 5.0         | 5.0                |                    | EEUEB1V471( )    | 200          | 500           |
|             | 1000                    | 12.5 | 25   | 586                                             | 0.18                          | 10000       | 0.6          | 5.0         | 5.0                |                    | EEUEB1V102( )    | 200          | 500           |
| 50          | 0.47                    | 5    | 11   | 4                                               | 0.15                          | 5000        | 0.5          | 2.0         | 5.0                | 2.5                | EEUEB1HR47S( )** | 200          | 2000          |
|             | 1                       | 5    | 11   | 8                                               | 0.15                          | 5000        | 0.5          | 2.0         | 5.0                | 2.5                | EEUEB1H1R0S( )** | 200          | 2000          |
|             | 2.2                     | 5    | 11   | 15                                              | 0.15                          | 5000        | 0.5          | 2.0         | 5.0                | 2.5                | EEUEB1H2R2S( )   | 200          | 2000          |
|             | 3.3                     | 5    | 11   | 18                                              | 0.15                          | 5000        | 0.5          | 2.0         | 5.0                | 2.5                | EEUEB1H3R3S( )   | 200          | 2000          |
|             | 4.7                     | 5    | 11   | 18                                              | 0.15                          | 5000        | 0.5          | 2.0         | 5.0                | 2.5                | EEUEB1H4R7S( )   | 200          | 2000          |
|             | 10                      | 5    | 11   | 27                                              | 0.15                          | 5000        | 0.5          | 2.0         | 5.0                | 2.5                | EEUEB1H100S( )   | 200          | 2000          |
|             | 22                      | 5    | 15   | 55                                              | 0.15                          | 7000        | 0.5          | 2.0         | 5.0                | 2.5                | EEUEB1H220( )*** | 200          | 2000          |
|             |                         | 5    | 11   | 39                                              | 0.15                          | 5000        | 0.5          | 2.0         | 5.0                | 2.5                | EEUEB1H220S( )   | 200          | 2000          |
|             | 47                      | 6.3  | 15   | 87                                              | 0.15                          | 7000        | 0.5          | 2.5         | 5.0                | 2.5                | EEUEB1H470( )*** | 200          | 2000          |
|             |                         | 6.3  | 11.2 | 61                                              | 0.15                          | 5000        | 0.5          | 2.5         | 5.0                | 2.5                | EEUEB1H470S( )   | 200          | 2000          |
|             | 100                     | 8    | 11.5 | 99                                              | 0.15                          | 5000        | 0.6          | 3.5         | 5.0                |                    | EEUEB1H101S( )   | 200          | 1000          |
|             | 220                     | 10   | 16   | 234                                             | 0.15                          | 10000       | 0.6          | 5.0         | 5.0                |                    | EEUEB1H221( )    | 200          | 500           |
|             | 330                     | 10   | 20   | 293                                             | 0.15                          | 10000       | 0.6          | 5.0         | 5.0                |                    | EEUEB1H331( )    | 200          | 500           |
|             | 470                     | 12.5 | 20   | 370                                             | 0.15                          | 10000       | 0.6          | 5.0         | 5.0                |                    | EEUEB1H471( )    | 200          | 500           |
| 63          | 0.47                    | 5    | 15   | 6                                               | 0.12                          | 7000        | 0.5          | 2.0         | 5.0                | 2.5                | EEUEB1JR47( )**  | 200          | 2000          |
|             |                         | 5    | 11   | 4.5                                             | 0.12                          | 5000        | 0.5          | 2.0         | 5.0                | 2.5                | EEUEB1JR47S( )** | 200          | 2000          |
|             | 1                       | 5    | 15   | 12                                              | 0.12                          | 7000        | 0.5          | 2.0         | 5.0                | 2.5                | EEUEB1J1R0( )**  | 200          | 2000          |
|             |                         | 5    | 11   | 9                                               | 0.12                          | 5000        | 0.5          | 2.0         | 5.0                | 2.5                | EEUEB1J1R0S( )** | 200          | 2000          |
|             | 2.2                     | 5    | 15   | 22                                              | 0.12                          | 7000        | 0.5          | 2.0         | 5.0                | 2.5                | EEUEB1J2R2( )**  | 200          | 2000          |
|             |                         | 5    | 11   | 16.5                                            | 0.12                          | 5000        | 0.5          | 2.0         | 5.0                | 2.5                | EEUEB1J2R2S( )   | 200          | 2000          |
|             | 3.3                     | 5    | 15   | 30                                              | 0.12                          | 7000        | 0.5          | 2.0         | 5.0                | 2.5                | EEUEB1J3R3( )*** | 200          | 2000          |
|             |                         | 5    | 11   | 20                                              | 0.12                          | 5000        | 0.5          | 2.0         | 5.0                | 2.5                | EEUEB1J3R3S( )   | 200          | 2000          |
|             | 4.7                     | 5    | 15   | 30                                              | 0.12                          | 7000        | 0.5          | 2.0         | 5.0                | 2.5                | EEUEB1J4R7( )*** | 200          | 2000          |
|             |                         | 5    | 11   | 23                                              | 0.12                          | 5000        | 0.5          | 2.0         | 5.0                | 2.5                | EEUEB1J4R7S( )   | 200          | 2000          |
|             | 10                      | 5    | 15   | 46                                              | 0.12                          | 7000        | 0.5          | 2.0         | 5.0                | 2.5                | EEUEB1J100( )*** | 200          | 2000          |
|             |                         | 5    | 11   | 30                                              | 0.12                          | 5000        | 0.5          | 2.0         | 5.0                | 2.5                | EEUEB1J100S( )   | 200          | 2000          |
|             | 22                      | 6.3  | 15   | 55                                              | 0.12                          | 7000        | 0.5          | 2.5         | 5.0                | 2.5                | EEUEB1J220( )*** | 200          | 2000          |
|             |                         | 6.3  | 11.2 | 40                                              | 0.12                          | 5000        | 0.5          | 2.5         | 5.0                | 2.5                | EEUEB1J220S( )   | 200          | 2000          |
|             | 33                      | 6.3  | 15   | 71                                              | 0.12                          | 7000        | 0.5          | 2.5         | 5.0                | 2.5                | EEUEB1J330( )*** | 200          | 2000          |
|             |                         | 6.3  | 11.2 | 50                                              | 0.12                          | 5000        | 0.5          | 2.5         | 5.0                | 2.5                | EEUEB1J330S( )   | 200          | 2000          |
|             | 47                      | 8    | 15   | 94                                              | 0.12                          | 10000       | 0.6          | 3.5         | 5.0                |                    | EEUEB1J470( )    | 200          | 1000          |
|             |                         | 8    | 11.5 | 80                                              | 0.12                          | 5000        | 0.6          | 3.5         | 5.0                |                    | EEUEB1J470S( )   | 200          | 1000          |
|             | 100                     | 8    | 15   | 180                                             | 0.12                          | 10000       | 0.6          | 3.5         | 5.0                |                    | EEUEB1J101( )    | 200          | 1000          |
|             | 220                     | 10   | 20   | 292                                             | 0.12                          | 10000       | 0.6          | 5.0         | 5.0                |                    | EEUEB1J221( )    | 200          | 500           |
|             | 330                     | 12.5 | 20   | 381                                             | 0.12                          | 10000       | 0.6          | 5.0         | 5.0                |                    | EEUEB1J331( )    | 200          | 500           |
|             | 470                     | 12.5 | 25   | 454                                             | 0.12                          | 10000       | 0.6          | 5.0         | 5.0                |                    | EEUEB1J471( )    | 200          | 500           |

· 带状包装产品如有需要请在末尾的( )内填入B 或 H。引线间距 \*B=5 mm, 7.5 mm, H=2.5 mm

· 带状包装产品外观尺寸请参照给那个项目

\*\*\* 自2015年3月31日起停产而终止销售

\*\*\* 自2015年6月30日起停产而终止销售

本公司在更改设计, 规格时可能不事先通知, 敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时, 请速与本公司联系。

03 Jun. 2014

■ 标准品一览表

耐久性：105 °C 5000 小时

| 额定电压<br>(V) | 静电容量<br>(±20 %)<br>(μF) | 产品尺寸 |      | 特性                                              |                               |             | 引线尺寸         |      |            | 产品编号           | 最小包装数量       |               |
|-------------|-------------------------|------|------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|------|------------|----------------|--------------|---------------|
|             |                         | 直径   | 长度   | 额定纹波电流<br>(100 kHz)<br>(+105 °C)<br>(mA r.m.s.) | tan δ<br>(120 Hz)<br>(+20 °C) | 耐久性<br>(时间) | 引线间距<br>(mm) | 引线直径 |            |                | 长引线<br>(pcs) | 带状包装<br>(pcs) |
|             |                         |      |      |                                                 |                               |             |              | 长引线  | 带状包装<br>*B |                |              |               |
| 160         | 22                      | 10   | 20   | 470                                             | 0.15                          | 5000        | 0.6          | 5.0  | 5.0        | EEUEB2C220( )  | 200          | 500           |
|             | 33                      | 10   | 20   | 470                                             | 0.15                          | 5000        | 0.6          | 5.0  | 5.0        | EEUEB2C330( )  | 200          | 500           |
|             | 47                      | 12.5 | 20   | 600                                             | 0.15                          | 5000        | 0.6          | 5.0  | 5.0        | EEUEB2C470( )  | 200          | 500           |
|             | 68                      | 12.5 | 25   | 750                                             | 0.15                          | 5000        | 0.6          | 5.0  | 5.0        | EEUEB2C680( )  | 200          | 500           |
|             |                         | 16   | 20   | 750                                             | 0.15                          | 5000        | 0.8          | 7.5  | 7.5        | EEUEB2C680S( ) | 100          | 250           |
|             | 100                     | 16   | 25   | 1060                                            | 0.15                          | 5000        | 0.8          | 7.5  | 7.5        | EEUEB2C101( )  | 100          | 250           |
|             |                         | 18   | 20   | 1060                                            | 0.15                          | 5000        | 0.8          | 7.5  | 7.5        | EEUEB2C101S( ) | 100          | 250           |
|             | 150                     | 16   | 31.5 | 1280                                            | 0.15                          | 5000        | 0.8          | 7.5  | —          | EEUEB2C151     | 100          | —             |
|             |                         | 18   | 25   | 1280                                            | 0.15                          | 5000        | 0.8          | 7.5  | 7.5        | EEUEB2C151S( ) | 100          | 250           |
|             | 220                     | 16   | 31.5 | 1280                                            | 0.15                          | 5000        | 0.8          | 7.5  | —          | EEUEB2C221     | 100          | —             |
|             |                         | 18   | 25   | 1280                                            | 0.15                          | 5000        | 0.8          | 7.5  | 7.5        | EEUEB2C221S( ) | 100          | 250           |
| 330         | 18                      | 31.5 | 1690 | 0.15                                            | 5000                          | 0.8         | 7.5          | —    | EEUEB2C331 | 50             | —            |               |
| 200         | 22                      | 10   | 20   | 470                                             | 0.15                          | 5000        | 0.6          | 5.0  | 5.0        | EEUEB2D220( )  | 200          | 500           |
|             | 33                      | 12.5 | 20   | 600                                             | 0.15                          | 5000        | 0.6          | 5.0  | 5.0        | EEUEB2D330( )  | 200          | 500           |
|             | 47                      | 12.5 | 20   | 600                                             | 0.15                          | 5000        | 0.6          | 5.0  | 5.0        | EEUEB2D470( )  | 200          | 500           |
|             | 68                      | 12.5 | 25   | 750                                             | 0.15                          | 5000        | 0.6          | 5.0  | 5.0        | EEUEB2D680( )  | 200          | 500           |
|             |                         | 16   | 20   | 750                                             | 0.15                          | 5000        | 0.8          | 7.5  | 7.5        | EEUEB2D680S( ) | 100          | 250           |
|             | 100                     | 16   | 25   | 1060                                            | 0.15                          | 5000        | 0.8          | 7.5  | 7.5        | EEUEB2D101( )  | 100          | 250           |
|             |                         | 18   | 20   | 1060                                            | 0.15                          | 5000        | 0.8          | 7.5  | 7.5        | EEUEB2D101S( ) | 100          | 250           |
|             | 150                     | 16   | 31.5 | 1280                                            | 0.15                          | 5000        | 0.8          | 7.5  | —          | EEUEB2D151     | 100          | —             |
|             |                         | 18   | 25   | 1280                                            | 0.15                          | 5000        | 0.8          | 7.5  | 7.5        | EEUEB2D151S( ) | 100          | 250           |
|             | 220                     | 18   | 31.5 | 1690                                            | 0.15                          | 5000        | 0.8          | 7.5  | —          | EEUEB2D221     | 50           | —             |
| 250         | 22                      | 12.5 | 20   | 560                                             | 0.15                          | 5000        | 0.6          | 5.0  | 5.0        | EEUEB2E220( )  | 200          | 500           |
|             | 33                      | 12.5 | 20   | 560                                             | 0.15                          | 5000        | 0.6          | 5.0  | 5.0        | EEUEB2E330( )  | 200          | 500           |
|             | 47                      | 12.5 | 25   | 710                                             | 0.15                          | 5000        | 0.6          | 5.0  | 5.0        | EEUEB2E470( )  | 200          | 500           |
|             |                         | 16   | 20   | 710                                             | 0.15                          | 5000        | 0.8          | 7.5  | 7.5        | EEUEB2E470S( ) | 100          | 250           |
|             | 68                      | 16   | 25   | 990                                             | 0.15                          | 5000        | 0.8          | 7.5  | 7.5        | EEUEB2E680( )  | 100          | 250           |
|             |                         | 18   | 20   | 990                                             | 0.15                          | 5000        | 0.8          | 7.5  | 7.5        | EEUEB2E680S( ) | 100          | 250           |
|             | 100                     | 16   | 31.5 | 1200                                            | 0.15                          | 5000        | 0.8          | 7.5  | —          | EEUEB2E101     | 100          | —             |
|             |                         | 18   | 25   | 1200                                            | 0.15                          | 5000        | 0.8          | 7.5  | 7.5        | EEUEB2E101S( ) | 100          | 250           |
|             | 150                     | 18   | 31.5 | 1470                                            | 0.15                          | 5000        | 0.8          | 7.5  | —          | EEUEB2E151     | 50           | —             |
| 350         | 10                      | 10   | 20   | 270                                             | 0.20                          | 5000        | 0.6          | 5.0  | 5.0        | EEUEB2V100( )  | 200          | 500           |
|             | 22                      | 12.5 | 20   | 350                                             | 0.20                          | 5000        | 0.6          | 5.0  | 5.0        | EEUEB2V220( )  | 200          | 500           |
|             | 33                      | 16   | 20   | 480                                             | 0.20                          | 5000        | 0.8          | 7.5  | 7.5        | EEUEB2V330S( ) | 100          | 250           |
|             | 47                      | 16   | 25   | 640                                             | 0.20                          | 5000        | 0.8          | 7.5  | 7.5        | EEUEB2V470( )  | 100          | 250           |
|             |                         | 18   | 20   | 640                                             | 0.20                          | 5000        | 0.8          | 7.5  | 7.5        | EEUEB2V470S( ) | 100          | 250           |
|             | 68                      | 16   | 31.5 | 780                                             | 0.20                          | 5000        | 0.8          | 7.5  | —          | EEUEB2V680     | 100          | —             |
|             |                         | 18   | 25   | 780                                             | 0.20                          | 5000        | 0.8          | 7.5  | 7.5        | EEUEB2V680S( ) | 100          | 250           |
|             | 100                     | 18   | 31.5 | 970                                             | 0.20                          | 5000        | 0.8          | 7.5  | —          | EEUEB2V101     | 50           | —             |
| 400         | 10                      | 10   | 20   | 250                                             | 0.24                          | 5000        | 0.6          | 5.0  | 5.0        | EEUEB2G100( )  | 200          | 500           |
|             | 22                      | 12.5 | 25   | 410                                             | 0.24                          | 5000        | 0.6          | 5.0  | 5.0        | EEUEB2G220( )  | 200          | 500           |
|             |                         | 16   | 20   | 410                                             | 0.24                          | 5000        | 0.8          | 7.5  | 7.5        | EEUEB2G220S( ) | 100          | 250           |
|             | 33                      | 16   | 25   | 600                                             | 0.24                          | 5000        | 0.8          | 7.5  | 7.5        | EEUEB2G330( )  | 100          | 250           |
|             |                         | 18   | 20   | 600                                             | 0.24                          | 5000        | 0.8          | 7.5  | 7.5        | EEUEB2G330S( ) | 100          | 250           |
|             | 47                      | 16   | 31.5 | 730                                             | 0.24                          | 5000        | 0.8          | 7.5  | —          | EEUEB2G470     | 100          | —             |
|             |                         | 18   | 25   | 730                                             | 0.24                          | 5000        | 0.8          | 7.5  | 7.5        | EEUEB2G470S( ) | 100          | 250           |
| 450         | 10                      | 12.5 | 20   | 310                                             | 0.24                          | 5000        | 0.6          | 5.0  | 5.0        | EEUEB2W100( )  | 200          | 500           |
|             | 22                      | 16   | 25   | 560                                             | 0.24                          | 5000        | 0.8          | 7.5  | 7.5        | EEUEB2W220( )  | 100          | 250           |
|             |                         | 18   | 20   | 560                                             | 0.24                          | 5000        | 0.8          | 7.5  | 7.5        | EEUEB2W220S( ) | 100          | 250           |
|             | 33                      | 16   | 31.5 | 680                                             | 0.24                          | 5000        | 0.8          | 7.5  | —          | EEUEB2W330( )  | 100          | —             |
|             |                         | 18   | 25   | 680                                             | 0.24                          | 5000        | 0.8          | 7.5  | 7.5        | EEUEB2W330S( ) | 100          | 250           |
|             | 47                      | 18   | 31.5 | 850                                             | 0.24                          | 5000        | 0.8          | 7.5  | —          | EEUEB2W470     | 50           | —             |

・带状包装产品如有需要请在末尾的( )内填入B。引线间距 \*B=5 mm, 7.5 mm

・带状包装产品外观尺寸请参照给那个项目