

# IMC 1,5/ 4-STGF-3,81 - 插拔式连接器



1858057

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1858057>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

PCB插拔式连接器，额定横截面: 1.5 mm<sup>2</sup>，颜色: 绿色，额定电流: 8 A，额定电压(III/2): 160 V，触点表面: Sn，触点类型: 针式插头，电位数: 4，行数: 1，位数: 4，连接量: 4，产品系列: IMC 1,5/-STGF，针距: 3.81 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，螺钉头规格: L 开槽，导线/PCB连接方向: 0 °，插拔系统: COMBICON MC 1,5，互锁: 螺钉锁紧，安装方式: 螺钉法兰，包装类型: 纸箱包装



## 优势

- 通用型连接方式，可在全球范围内使用
- 最大接触力，升温较低
- 反向连接器带多个针式插针，为设备输出或自由悬挂线对线连接提供防触摸保护
- 允许连接两条绞线
- 螺栓法兰保证高度的机械稳定性

## 商业数据

订货号	1858057
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	AABAHB
产品关键代码	AABAHB
目录页面	页码197 (C-1-2013)
GTIN	4017918144296
单件重量 (含包装)	4.23 g
单件重量 (不含包装)	3.881 g
原产地	PL

# IMC 1,5/ 4-STGF-3,81 - 插拔式连接器



1858057

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1858057>

## 技术数据

### 产品属性

产品类型	PCB插拔式连接器
产品系列	IMC 1,5/..-STGF
产品线	COMBICON Connectors S
类型	反向
位数	4
针距	3.81 mm
连接量	4
行数	1
电位数目	4
安装法兰	螺钉法兰

### 电气特性

#### 特性

额定电流 $I_N$	8 A
额定电压 $U_N$	160 V
接触电阻	2.4 mΩ
额定电压(III/3)	160 V
额定电涌电压(III/3)	2.5 kV
额定电压(III/2)	160 V
额定电涌电压(III/2)	2.5 kV
额定电压 (II/2)	320 V
额定电涌电压(II/2)	2.5 kV

### 连接数据

#### 连接技术

类型	反向
连接器系统	COMBICON MC 1,5
额定横截面	1.5 mm <sup>2</sup>
触点类型	针式插头

#### 互锁

锁定类型	螺钉锁紧
安装法兰	螺钉法兰
紧固扭矩	0.3 Nm

#### 导线连接

连接方式	带压片的螺钉连接
导线/PCB连接方向	0 °
刚性导线横截面	0.14 mm <sup>2</sup> ... 1.5 mm <sup>2</sup>
柔性导线横截面	0.14 mm <sup>2</sup> ... 1.5 mm <sup>2</sup>

# IMC 1,5/ 4-STGF-3,81 - 插拔式连接器



1858057

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1858057>

可连接导向横截面 AWG	28 ... 16
柔性导线横截面，带不含绝缘套管的冷压头	0.25 mm <sup>2</sup> ... 1.5 mm <sup>2</sup>
柔性导线横截面，带套管，带塑料绝缘套管	0.25 mm <sup>2</sup> ... 0.5 mm <sup>2</sup>
2根横截面相同的导线，刚性导线	0.08 mm <sup>2</sup> ... 0.5 mm <sup>2</sup>
2根横截面相同的导线，柔性导线	0.08 mm <sup>2</sup> ... 0.75 mm <sup>2</sup>
2根具有相同横截面的导线，柔性，带套管但不带塑料套管	0.2 mm <sup>2</sup> ... 0.34 mm <sup>2</sup>
2根具有相同横截面的导线，柔性，带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm <sup>2</sup> ... 0.5 mm <sup>2</sup>
塞规a x b / 直径	2.4 mm x 1.5 mm / 1.6 mm
剥线长度	7 mm
螺钉头驱动方式	开槽 (L)
紧固扭矩	0.22 Nm ... 0.25 Nm

不带绝缘颈环的套管的规格

推荐的压接工具	1212034 CRIMPFOX 6
---------	--------------------

带绝缘颈环的套管的规格

推荐的压接工具	1212034 CRIMPFOX 6
---------	--------------------

## 材料规格

材料数据 - 联系方法

注意事项	符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料	CU合金
表面特性	热浸镀锡
接线点金属表面 ( 顶层 )	锡 ( 5 - 7 μm Sn)
触点区域金属表面 ( 顶层 )	锡 ( 5 - 7 μm Sn)

材料数据 - 壳体

颜色 (外壳)	绿色 (6021)
绝缘材料	PA
绝缘材料组	I
CTI符合IEC 60112	600
阻燃等级，符合UL 94	V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI	850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT	775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度	125 °C

## 尺寸

尺寸图	
针距	3.81 mm
宽度 [w]	25.63 mm

# IMC 1,5/ 4-STGF-3,81 - 插拔式连接器



1858057

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1858057>

高度[h]	11.1 mm
长度[l]	17.9 mm

## 安装

法兰	
紧固扭矩	0.3 Nm

## 机械测试

导线损坏和松动测试	
规格	IEC 60999-1:1999-11
结果	已通过测试

拉伸测试	
规格	IEC 60999-1:1999-11
导线横截面 / 导线类型 / 牵引力设定值 / 实际值	0.14 mm <sup>2</sup> / 刚性 / > 10 N
	0.14 mm <sup>2</sup> / 柔性 / > 10 N
	1.5 mm <sup>2</sup> / 刚性 / > 40 N
	1.5 mm <sup>2</sup> / 柔性 / > 40 N

插入/拔出力	
规格	IEC 60512-13-2:2006-02
结果	已通过测试
周期数	25
每个接线位的插入强度约	8 N
每个接线位的拔出强度约	5 N

扭矩试验	
规格	IEC 60999-1:1999-11

抗擦抹性	
规格	IEC 60068-2-70:1995-12
结果	已通过测试

极性保护和编码	
规格	IEC 60512-13-5:2006-02
结果	已通过测试

外观检查	
规格	IEC 60512-1-1:2002-02
结果	已通过测试

尺寸检查	
规格	IEC 60512-1-2:2002-02
结果	已通过测试

## 环境和真实条件

# IMC 1,5/ 4-STGF-3,81 - 插拔式连接器



1858057

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1858057>

## 振动测试

规格	IEC 60068-2-6:2007-12
频率	10 - 150 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)
加速度	5g (60.1 Hz ... 150 Hz)
每轴的测试周期	2.5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

## 耐久性测试

规格	IEC 60512-9-1:2010-03
海平面脉冲耐受电压	2.95 kV
体积电阻 $R_1$	2.4 mΩ
体积电阻 $R_2$	2.6 mΩ
插入／拔出周期	25
绝缘电阻，相邻接线位	> 5 MΩ

## 气候测试

规格	ISO 6988:1985-02
腐蚀应力	0.2 dm <sup>3</sup> 的SO <sub>2</sub> 气体通入容量300 dm <sup>3</sup> 的箱体，温度40°C，1周期
热应力	100 °C/168 h
大功率频率耐受电压	1.39 kV

## 环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 100 °C (取决于衰减曲线)
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 70 °C
相对湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %
环境温度（组装）	-5 °C ... 100 °C

## 电气测试

### 温度测试 | 测试组C

规格	IEC 60512-5-1:2002-02
已测芯数	16

### 绝缘电阻

规格	IEC 60512-3-1:2002-02
绝缘电阻，相邻接线位	> 5 MΩ

### 电气间隙和爬电距离 |

规格	IEC 60664-1:2007-04
绝缘材料组	I
比较跟踪指标 ( IEC 60112 )	CTI 600
额定绝缘电压 (III/3)	160 V
额定电涌电压 (III/3)	2.5 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3)	1.5 mm

# IMC 1,5/ 4-STGF-3,81 - 插拔式连接器



1858057

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1858057>

最小爬电距离(III/3)	2 mm
额定绝缘电压 (III/2)	160 V
额定电涌电压(III/2)	2.5 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2)	1.5 mm
最小爬电距离(II/2)	1.5 mm
额定绝缘电压 (II/2)	320 V
额定过电压 (II/2)	2.5 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2)	1.5 mm
最小爬电距离(II/2)	1.6 mm

## 包装规格

包装类型	纸箱包装
------	------

# IMC 1,5/ 4-STGF-3,81 - 插拔式连接器




1858057


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1858057>

图纸

尺寸图



图表



型号 : FRONT-MC 1,5/...-STF-3,81 , 带IMC 1,5/...-STGF-3,81


# IMC 1,5/ 4-STGF-3,81 - 插拔式连接器



1858057


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1858057>

图表



型号 : MC 1,5/...-STF-3,81 带 IMC 1,5/...-STGF-3,81

图表



型号 : MCV(W/R) 1,5/...-STF-3,81 与 IMC 1,5/...-STGF-3,81 配套


# IMC 1,5/ 4-STGF-3,81 - 插拔式连接器



1858057


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1858057>

图表



型号 : FK-MCP 1,5/...-STF-3,81 , 带IMC 1,5/...-STGF-3,81

图表



型号 : FMC 1,5/...-STF-3,81 , 带IMC 1,5/...-STGF-3,81

# IMC 1,5/ 4-STGF-3,81 - 插拔式连接器



1858057

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1858057>

## 认证

若要下载证书，请访问产品详情页：<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1858057>

cULus认证				
认证ID: E60425-20110128				
	额定电压U <sub>N</sub>	额定电流I <sub>N</sub>	接线容量AWG	接线容量mm <sup>2</sup>
使用组 B	300 V	8 A	30 - 14	-
使用组 D	300 V	8 A	30 - 14	-

VDE绘图认证	
认证ID: 40011723	

VDE绘图认证	
认证ID: 40011723	

# IMC 1,5/ 4-STGF-3,81 - 插拔式连接器



1858057

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1858057>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-11.0	27460202
ECLASS-12.0	27460202
ECLASS-13.0	27460202

### ETIM

ETIM 9.0	EC002638
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# IMC 1,5/ 4-STGF-3,81 - 插拔式连接器



1858057

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1858057>

## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

### EF3.0 气候变化

CO<sub>2</sub>e 千克

0.059千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱) 邮编：211100

025-52121888

[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)