

U.I. Lapp GmbH	<b>INFORMATION PRODUIT</b>	
	<b>SKINTOP® K-M ATEX plus bleu</b>	01/10/2014


Haut niveau de protection  
 Résistance aux coups de froid  
 Protection antitraction élevée  
 Plage de serrage large et variée  
 Protection permanente contre les vibrations



Résistance mécanique



Pétrole et gaz



Décharge de traction optimale



Fiabilité



Différentes homologations

### Applications

Pour les circuits à sécurité intrinsèque (classe "i" ), les boîtiers et les appareils nécessitant la classe de protection "e"  
 Groupe d'équipement II / Catégorie 2G+1D  
 Applications mobiles off-shore et navales  
 Chimie et pétrochimie

### Modèle

Filetage de raccordement métrique selon EN 50262

### Remarque

Les photographies ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Management Produit	Document: LAPP_PRO984FR.pdf	1 / 3
--------------------	-----------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>INFORMATION PRODUIT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SKINTOP® K-M ATEX plus bleu</b>	01/10/2014

### Caractéristiques techniques

Attention:	Cotes de montage et couples de serrage cf. consignes de montage
Homologations:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEX IBE 13.0027X
Couleur:	Bleu (RAL 5015)
Matériau:	Corps : Polyamide spécial Joint : Elastomère spécial Joint torique : CR
Essais:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7
Indice de protection:	IP 68 - 10 bar
Plage de température:	-20°C à +80°C

Management Produit	Document: LAPP_PRO984FR.pdf	2 / 3
--------------------	-----------------------------	-------

**SKINTOP® K-M ATEX plus bleu**

01/10/2014

Numéro d'article	Désignation de l'article / Dimension	Plage de serrage ØF mm	Filetage M	SW (mm)	Longueur totale/ C (mm)	Longueur de filetage D mm
SKINTOP® K-M ATEX plus bleu						
54115400	K-M 12 ATEX plus bleu	3-5,5	12 x 1,5	15	26,5 - 30	8.0
54115410	K-M 16 ATEX plus bleu	7-9	16 x 1,5	19	29 - 34	8.0
54115420	K-M 20 ATEX plus bleu	7-13	20 x 1,5	25	34 - 37	9.0
54115430	K-M 25 ATEX plus bleu	11-17	25 x 1,5	30	35 - 40	10.0
54115440	K-M 32 ATEX plus bleu	12-21	32 x 1,5	36	39 - 47	10.0
54115450	K-M 40 ATEX plus bleu	19-28	40 x 1,5	46	43 - 52	10.0
54115460	K-M 50 ATEX plus bleu	27-35	50 x 1,5	55	54 - 62	12.0
54115470	K-M 63 ATEX plus bleu	36-45	63 x 1,5	66	59 - 71	12.0