

# Fiche technique du produit

Spécifications



## RSZ push-in socket with clamp, separate contact, for RSB1 relays

RSZE05P

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Gamme de produit                      | Relais électromécanique Harmony                  |
| Nom de l'appareil                     | RSZ                                              |
| Type de produit ou équipement         | Prise                                            |
| Compatibilité produit                 | Relais enfichable RSB with 1 F/O contact at 12 A |
| Composition et type de contacts       | 1 F/O                                            |
| [Ith] courant thermique conventionnel | 12 A                                             |
| [Ui] tension d'isolement nominale     | 250 V                                            |

### Complémentaires

|                                            |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forme des broches                          | Plat                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ue] tension assignée d'emploi             | 250 V se conformer à CEI<br>300 V se conformer à UL                                                                                                                                                                          |
| Disposition des contacts                   | Séparé                                                                                                                                                                                                                       |
| Mode de raccordement                       | Jonctions à ressorts (Push 'n Stay), 1 x 0,5 à 1 x 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) flexible avec embout<br>Jonctions à ressorts (Push 'n Stay), 1 x 0,5 à 1 x 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) rigide sans embout |
| Mode de fixation                           | À clipser (35 mm DIN rail symétrique)                                                                                                                                                                                        |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV                                                                                                                                                                                                                         |
| Catégorie de surtension                    | III                                                                                                                                                                                                                          |
| Degré de pollution                         | 3                                                                                                                                                                                                                            |
| Vente par quantité indivisible             | 10                                                                                                                                                                                                                           |
| Longueur                                   | 98 mm                                                                                                                                                                                                                        |
| Largeur                                    | 16 mm                                                                                                                                                                                                                        |
| Hauteur                                    | 60 mm                                                                                                                                                                                                                        |
| Poids du produit                           | 0,037 kg                                                                                                                                                                                                                     |

### Environnement

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Degré de protection IP    | IP20             |
| Normes                    | CEI 61984        |
| Certifications du produit | CSA<br>UL<br>EAC |
| Marquage                  | CE               |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Température ambiante de stockage       | -40...85 °C |
| Température ambiante de fonctionnement | -40...85 °C |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 6,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 10,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 32,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 7,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 10,500 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 16,500 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 381,000 g |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 160       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 6,668 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better


| 🔄 Matières et Substances          |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Oui                                                              |
| Emballage sans plastique          | Oui                                                              |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a> | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Régulation REACH                  | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                |

Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reprise                  | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| WEEE Label               | <div> Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.</div> |


Encombrements

Dimensions



Schémas de raccordement

Câblage




Installation



Installation


Pousser (insérer le câble)



(1) : Insertion du câble

Désinstallation

Tirer (extraire le câble)



(1) : Enfoncer

(2) : Extraire le câble

Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative

---








Image of product in real life situation

