


44S.SLS - Klucze płaskie metryczne



Description:

- Narzędzie wyposażone w system zabezpieczający FACOM SLS, który zabezpiecza przed ryzykiem przypadkowego upuszczenia narzędzia.
- Zabezpieczenie typu "pętlowego" pozwala zachować ergonomię użytkowania narzędzia przy pełnym zabezpieczeniu. Testowane przez Facom na kluczach od 8 do 30mm.
- Klucze płaskie = widełki są cieńsze niż w przypadku standardowych oczkowo-płaskich i zapewniają lepszy dostęp przy ograniczonej wysokości. Przykłady: jarzma hamulcowe, przeciwnakrętki przewodów hydraulicznych.
- Główki odchylone o 15°.
- Wymiary metryczne: od 6 do 41 mm.
- Wykończenie: chromowane satynowane.



	a [mm]	A [mm]	Długość [mm]	Grubość [mm]	Głowa Szerokość b [mm]	Głowa Szerokość B1 [mm]	Waga [kg]
44.10X11SLS	10x11	10x11	152.0	4.9	23	25	0,075
44.12X13SLS	12x13	12x13	167.0	5.5	25,5	29	0,09
44.14X15SLS	14x15	14x15	182.0	5.7	31	33,5	0,115
44.16X17SLS	16x17	16x17	210.0	6.3	37	42	0,155
44.18X19SLS	18x19	18x19	220.0	7.3	39	42	0,185
44.21X23SLS	21x23	21x23	245.0	8.3	47	52	0,25
44.22X24SLS	22x24	22x24	245.0	8.3	47	52	0,25
44.24X27SLS	24x27	24x27	270.0	8.8	51	58	0,35
44.30X32SLS	30x32	30x32	318.0	9.8	63	70	0,54
44.34X36SLS	34x36	34x36	342.0	11.7	71	75	0,745
44.36X41SLS	36x41	36x41	381.0	12.3	78	87	0,97
44.6X7SLS	6x7	6x7	120.0	3.7	15	17,5	0,045
44.8X9SLS	8x9	8x9	137.0	4.2	18,5	21	0,055