

## CARACTERÍSTICAS

- Hay varias roscas disponibles
- Completamente sellado contra el polvo
- Excelente resistencia al agua
- Fabricado con nylon 66 de alta calidad
- Contratuerca suministrada

## Prensaestopas RS Pro PG 13.5 con contratuerca, nylon, IP68

Código RS: 822-9656



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

## Descripción del

RS Pro presenta una gama de prensaestopas roscados métricos que ofrecen una excelente protección contra tirones y protección para el cable. Los prensaestopas le permiten montar un cable en un orificio pretaladrado. Muy habituales en la construcción y entre los ingenieros eléctricos, los prensaestopas son fáciles de usar. Los prensaestopas tienen un nivel de protección IP68, es decir, ofrecen una protección excepcional al aire libre y en otros entornos hostiles. Todos los modelos son muy fiables y de excelente calidad.

## Especificaciones

<b>Tamaño de rosca</b>	PG 13,5
<b>Material</b>	Nylon 66
<b>Color</b>	Gris
<b>Contratuerca incluida</b>	Sí
<b>Tamaño del paquete</b>	10
<b>Aplicación</b>	Maquinaria con componentes internos delicados, telecomunicaciones, caudalímetros, generadores de energía subacuáticos

## Especificaciones mecánicas


<b>Diámetro máximo del cable</b>	12mm
<b>Diámetro mínimo del cable</b>	6mm
<b>Longitud de rosca L2</b>	24.6mm
<b>Juntas B1</b>	12mm
<b>Longitud de saliente L1</b>	8.9mm
<b>Tuerca L3</b>	18.9mm
<b>Diámetro interior de rosca D2</b>	15.5mm
<b>Diámetro exterior de rosca D1</b>	20.4mm

**Categoría de protección**

<b>Índice de protección IP</b>	IP68
--------------------------------	------

**Aprobaciones**

<b>Cumplimiento/Certificaciones</b>	EN 61340
<b>Se cumplen los estándares</b>	UL 94 V-2



RS PART NUMBER	DESCRIPTION	D1	D2	B1	L1	L2	L3	Cable Range	COLOR	Packsize
8229640	round top cable gland PG7 Grey IP68	12.5	8.3	8.9	7.9	20	13.3	3.5~6	GREY	10
8229644	round top cable gland PG9 Grey IP68	15.2	10.5	8	7.9	22	15.1	4~8		
8229653	round top cable gland PG11 Grey IP68	18.3	13.2	10.5	7.9	23.7	18.3	5~10		
8229656	round top cable gland PG13.5 Grey IP68	20.4	15.5	12	8.9	24.6	18.9	6~12		
8229650	round top cable gland PG16 Grey IP68	22.5	17.2	14	9.8	26.2	19.5	10~14		
8229669	round top cable gland PG21 Grey IP68	28.3	22.4	18.4	10.8	30	23.7	13~18		
8229662	round top cable gland PG29 Grey IP68	37	30.6	25	10.8	35	27.4	18~25	BLACK	
8229666	round top cable gland PG7 Black IP68	12.5	8.3	8.9	7.9	20	13.3	3.5~6		
8229675	round top cable gland PG9 Black IP68	15.2	10.5	8	7.9	22	15.1	4~8		
8229678	round top cable gland PG11 Black IP68	18.3	13.2	10.5	7.9	23.7	18.3	5~10		
8229672	round top cable gland PG13.5 Black IP68	20.4	15.5	12	8.9	24.6	18.9	6~12		
8229681	round top cable gland PG16 Black IP68	22.5	17.2	14	9.8	26.2	19.5	10~14		
8229684	round top cable gland PG21 Black IP68	28.3	22.4	18.4	10.8	30	23.7	13~18		
8229688	round top cable gland PG29 Black IP68	37	30.6	25	10.8	35	27.4	18~25		