

SACB-C-H180-8/16 SCO P - Anschlusshaube



1453229

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1453229>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Anschlusshaube mit integriertem Steckverbinder, für M12 Sensor-/Aktor-Boxen mit Kunststoffgewinde SPEEDCON und steckbarem Schraubanschluss, für 4, 6 oder 8 Steckplätze

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1453229
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlüssel	AF3CBG
GTIN	4046356553452
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	60,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	46,2 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACB-C-H180-8/16 SCO P - Anschlusshaube



1453229

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1453229>

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Dokumentation	Für Details der verwendeten Leiterplattenstecker siehe technische Daten des Artikels MC 1,5/10-STF-3,5 - 1847204
Montagehinweis	ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Anschlusshaube
Anwendung	Sensor-/Aktor-Box
Anzahl der Steckplätze	8
Kodierung	A
LED	nein

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U _N	120 V AC 120 V DC
Bemessungsstrom gesamt	10 A
Strombelastbarkeit je Pfad max.	2 A
Strombelastbarkeit je Steckplatz	4 A

Anschlussdaten

Leiteranschluss	
Anschlussart Sensor/Aktor	M12-Buchse
Anschlussart	Steckbarer Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt Signalleitung flexibel	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Anschlussquerschnitt Spannungsversorgung flexibel	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG Signalleitung flexibel	26 ... 16
Anschlussquerschnitt AWG Spannungsversorgung flexibel	26 ... 16
Abisolierlänge Signalleitung	7 mm
Abisolierlänge der Ummantelung	50 mm (Stammleitung)
Anzugdrehmoment-Deckelschraube	1 Nm

Anschlussbelegung

Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss	1 / 4 (A) = 1 / 4 = WH
	1 / 2 (B) = 1 / 2 = GYPK
	2 / 4 (A) = 2 / 4 = GN
	2 / 2 (B) = 2 / 2 = RDBU
	3 / 4 (A) = 3 / 4 = YE
	3 / 2 (B) = 3 / 2 = WHGN
	4 / 4 (A) = 4 / 4 = GY

SACB-C-H180-8/16 SCO P - Anschlusshaube



1453229

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1453229>

4 / 2 (B) = 4 / 2 = BNGN
5 / 4 (A) = 5 / 4 = PK
5 / 2 (B) = 5 / 2 = WHYE
6 / 4 (A) = 6 / 4 = RD
6 / 2 (B) = 6 / 2 = YEBN
7 / 4 (A) = 7 / 4 = BK
7 / 2 (B) = 7 / 2 = WHGY
8 / 4 (A) = 8 / 4 = VT
8 / 2 (B) = 8 / 2 = GYBN
1-8 / 1 (+ 120 V) = U _N = BN
1-8 / 3 (0 V) = 0 V = BU
1-8 / 5 (PE) = PE = GNYE

Signalisierung

Statusanzeige vorhanden	nein
-------------------------	------

Maße

Maßzeichnung	
Breite	54 mm
Höhe	25 mm
Länge	34 mm

Materialangaben

Material Gehäuse	PBT
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	NBR
Material Kontakt Stammkabelseite	Cu-Legierung
Material Kontaktträger Stammkabelseite	PA
Material Kontaktoberfläche Stammkabelseite	Sn

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	7 mm ... 12 mm
Anschlussart	Steckbarer Schraubanschluss

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP65

SACB-C-H180-8/16 SCO P - Anschlusshaube



1453229

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1453229>

Umgebungstemperatur (Betrieb)	IP67 -25 °C ... 80 °C
-------------------------------	--------------------------

SACB-C-H180-8/16 SCO P - Anschlusshaube





1453229

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1453229>

Zeichnungen

Maßzeichnung



SACB-C-H180-8/16 SCO P - Anschlusshaube



1453229

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1453229>

Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1453229>



cUL Recognized

Zulassungs-ID: E118976



UL Recognized

Zulassungs-ID: E118976

SACB-C-H180-8/16 SCO P - Anschlusshaube



1453229

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1453229>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440111
ECLASS-15.0	27440111

ETIM

ETIM 9.0	EC003558
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACB-C-H180-8/16 SCO P - Anschlusshaube



1453229

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1453229>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de