



Données techniques

SUCFL204N


Paliers auto-aligneurs

Corps en acier inoxydable moulé, roulement à billes à insert en acier inoxydable avec vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité, graisse alimentaire

COMPOSITION DU KIT

SUC204, SFL204N

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Hauteur du logement	25,5 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride	12 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage	33,3 mm
B - Largeur Bague Intérieure	31 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

d - Diamètre arbre	20 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement	15 mm
G - Graisseur	M6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement	112 mm
J - Distance entre trous de fixation	90 mm
L - Largeur / diamètre du logement	58,5 mm
N - Dimension trou de fixation	12 mm
S - Distance face / centre du palier	12,7 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	12800000 mN
C0 - Capacité de charge statique	6600000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	0,45 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	3.9 N-m

