




dargestellt / indicated 2532766-4 40pin


Anforderungsstufe 2
performance level 2

Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating

Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
terminal area 4-6 µm tin plating


Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
coplanarity area of termination ≤ 0,1 mm

Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 560 Stück
packaging unit: 560 pcs




Abspulrichtung - reel off direction


Abspulrichtung - reel off direction




dargestellt / indicated XXXXXX-X 12pin



Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
PCB-Layout Proposal for SMT



M / scale 2:1



BA 7-03 - Standard Bauhöhe
type 7-03 - Standard Assembly Height

2532766-1	80	39 x	49,53	53,95±0,03	55,88	52,75	51,75	53,55	72	
2532766-2	68	33 x	41,91	46,33±0,03	48,26	45,13	44,13	45,93	72	
2532766-3	50	24 x	30,48	34,9±0,03	36,83	33,7	32,7	34,5	56	
2532766-4	40	19 x	24,13	28,55±0,03	30,48	27,35	26,35	28,15	44	
2532766-5	32	15 x	19,05	23,47±0,03	25,4	22,27	21,27	23,07	44	
	26	12 x	15,24	19,66±0,03	21,59	18,46	17,46	19,26	44	
2532766-6	20	9 x	11,43	15,85±0,03	17,78	14,65	13,65	15,45	32	
	16	7 x	8,89	13,31±0,03	15,24	12,11	11,11	12,91	32	
	12	5 x	6,35	10,77±0,03	12,7	9,57	8,57	10,37	24	
Ident-Nr. part-no.	Polzahl pin	n x	A	B	C	D	E	F	H	Bemerkung remark

Dimension no.
Information:
Anforderungsstufe 247 / class 247
Sonderclip / special clip

Customer drawing:
This Drawing is a
controlled Document

1
Index

Tolerances
Dim. for Information
ISO 8015

Subject to modification without
prior notice.
Drawing will not be updated.

TE Connectivity

Scale: 5:1
Material

AMPSMC
Male Angled
B SMT Type 7-03
C-2532766

C
A2