

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - châssis plein - acier galva. - pour armoire 2000x1600mm

NSYMP2016

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de montage
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Application de l'appareil	Universel
Dimensions nominales de l'enveloppe	- H : 2000 mm L : 1600 mm
Description de la plaque de montage	Opaque
Compatibilité de gamme	PanelSeT SF PanelSeT SM PanelSeT SFX PanelSeT SMX
Composition de l'appareil	1 platine de montage 2 pieds coulissants
Quantité par lot	Lot de 1
Matière	Métal galvanisé

Complémentaires

Mode de fixation	Par supports de fixation
Charge maximum	300 kg/m²
Charge permanente admissible	500 kg position intermédiaire 600 kg arrière de l'enveloppe
Hauteur	Entraxes de fixation : 1850 mm Nominal : 2000 mm Réal : 1897 mm
Largeur	Entraxes de fixation : 1450 mm Nominal : 1600 mm Réal : 1496 mm
Profondeur	27 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	191,000 cm
Largeur de l'emballage 1	151,000 cm
Longueur de l'emballage 1	4,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	72,000 kg
Type d'emballage 2	PAL

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	49,000 cm
Largeur de l'emballage 2	200,000 cm
Longueur de l'emballage 2	152,000 cm
Poids de l'emballage 2	745,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	738 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	387 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	143 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	205 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	98
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui