


TS2689



Sonde de température à visser avec câble

TS-200KLM06...../US



Caractéristiques du produit

Etendue de mesure	-40...90 °C	-40...194 °F
Raccord process	taraudage M6 filetage extérieur	

Application

Elément de mesure	1 x Pt 100; (selon DIN EN 60751, classe A)
Montage	Capteur de contact pour des corps solides

Données électriques

Classe de protection	III
----------------------	-----

Etendue de mesure / plage de réglage

Etendue de mesure	-40...90 °C	-40...194 °F
-------------------	-------------	--------------

Exactitude / déviations

Précision	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
-----------	-----	-----------------------------------

Temps de réponse

Temps de réponse dynamique T05 / T09	[s]	3 / 9; (selon DIN EN 60751)
--------------------------------------	-----	-----------------------------

Conditions d'utilisation

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

Tests / homologations

MTTF	[Années]	11415,5
------	----------	---------

Données mécaniques

Poids	[g]	86,75
Boîtier		cylindrique
Boîtier		capteur à visser
Dimensions	[mm]	Ø 13 / L = 26
Matières		inox (1.4404 / 316L)
Raccord process		taraudage M6 filetage extérieur
Diamètre de la sonde	[mm]	4

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Sonde de température à visser avec câble

TS-200KLKM06...../US

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

