



Brand of NTN corporation

Données techniques

USPE207

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre

COMPOSITION DU KIT

US207G2, PE207

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Largeur du logement	45 mm
A1 - Largeur au sommet du logement	27 mm
B - Largeur Bague Intérieure	32 mm
d - Diamètre arbre	35 mm
G - Graisseur	R1/8"



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

H - Distance base du logement au centre du roulement	47,6 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement	19 mm
H2 - Hauteur du logement	93 mm
J - Distance entre trous de fixation	126 mm
L - Longueur du logement	163 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement	49 mm
N - Dimension trou de fixation	14 mm
N1 - Longueur du trou de montage	21 mm
S - Distance face / centre du palier	8,5 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	25700000 mN
C0 - Capacité de charge statique	15200000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	1,52 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	5.5 N-m

