


Raccords process Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2"



1 Chanfrein pour l'étanchéité

CRN EC 1935/2004 FCM FDA

Application		
Tenue en pression	16 bar	1,6 MPa
PMSA pour des applications [bar] selon NEC	16	
Tests / homologations		
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.	
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.	
Données mécaniques		
Poids [g]	231	
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4435 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm	
Raccordement capteurs	G 1 taraudage Aseptoflex Vario	
Raccord process	Clamp DN50 (2") Ø 64 mm DIN 32676 (ISO 2852)	
Etanchéité	métal sur métal	
Classe hygiénique selon DIN 11866	H4	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	