




GRAE20-XL-NPP-B

Roulement auto-aligneur

Roulement auto-aligneur GRAE..-XL-NPP-B

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	NPP	NPP
profil de la surface extérieure	B	

dimensions principales & données de performance

d	20 mm	Alésage
D SP	47 mm	Diamètre extérieur
B	21,4 mm	Largeur
C ur	315 N	Limite à la fatigue, radiale
B 1	31 mm	Largeur totale du collier de blocage
C r	12.800 N	Charge dyn. de base, radiale
C 0r	6.600 N	Charge stat. de base, radiale
≈m	0,16 kg	Poids

Dimensions

C	14 mm	Largeur, bague extérieure
S	7,5 mm	Distance piste
d 2	26,9 mm	Diamètre de bord joint bague intérieure
C a	4 mm	Distance trou de lubrification
d 3	33 mm	Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage
W	3 mm	Largeur entre plats



Afficher les détails du produit dans media

10.11.2025, 02:58:29 UTC

SCHAFFLER

facteurs de calcul

f₀

13,1

Facteur de calcul

Caractéristiques



Effort radial



Effort axial uni directionnel



Effort axial dans les 2 directions



Lubrification à vie, sans entretien



Lubrification à la graisse



Etanche des 2 côtés



Erreurs d'angle et désalignement statique