



Brand of NTN corporation

Données techniques

USFCE208

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre

COMPOSITION DU KIT

US.208.G2, FCE208

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Hauteur du logement	23 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride	11,5 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage	24 mm
A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein	2 mm
B - Largeur Bague Intérieure	34 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

d - Diamètre arbre	40 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement	-1 mm
G - Graisseur	M6x1
H3 - Diamètre de centrage	100 mm
J - Distance entre trous de fixation	120 mm
L - Largeur / diamètre du logement	145 mm
N - Dimension trou de fixation	11,5 mm
S - Distance face / centre du palier	9 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	29600000 mN
C0 - Capacité de charge statique	18200000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	1,6 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	11.5 N-m

