



CM30-25NNP-EW1

CM

電容式近接開關

SICK
Sensor Intelligence.



圖示僅供參考



訂購資訊

型號	貨號
CM30-25NNP-EW1	6058158

其他設備結構與配件 → www.sick.com/CM

詳細技術資料

特徵

結構型式	圓柱型螺紋結構
螺紋尺寸	M30 x 1.5
直徑	Ø 30 mm
檢測範圍S _n	4 mm ... 25 mm
固定的檢測範圍S _a	19.13 mm ¹⁾
金屬材質上的安裝	非齊平式
開關頻率	50 Hz
連接類型	4蕊電纜線, 2 m ²⁾
開關輸出	NPN
輸出功能	補償值
開關方式特性	線路可程式設計
電氣規格	DC 4導線
調整	調整旋鈕 (靈敏度)
IP等級	IP68, IP69K ³⁾
認證	Ecolab ⁴⁾ CE認證 cULus

¹⁾ 齊平式裝於可電導材料時, 溫度 < 0 °C 和 > 60 °C時S_a = 0.8 x S_r.²⁾ 0 °C以下勿折曲電纜線.³⁾ 1 m 水深 / 60 min.⁴⁾ P3-topax 19, P3-topax 56, P3-topax 66, P3-topactive DES.

機械/電氣

電源電壓	10 V DC ... 36 V DC
殘餘漣波	$\leq 10 \% ^{1)}$
電壓降	$\leq 2 \text{ V DC} ^{2)}$
耗電量	12 mA ³⁾
時間延遲	$\leq 200 \text{ ms}$
遲滯	3 % ... 20 %
可重複性	$\leq 5 \% ^{4) 5)}$
溫度漂移 (S _r)	$\pm 10 \%$
EMC	按照EN 60947-5-2標準
持續電流I _a	$\leq 200 \text{ mA}$
電纜線材質	PVC
導體截面積	0.34 mm ²
電纜線直徑	Ø 5.2 mm
短路保護	✓
極性反向保護	✓
脈衝突波保護	✓
耐衝擊性與耐震性	按照EN 60068
工作環境溫度	-30 °C ... +85 °C ⁶⁾
儲存環境溫度	-40 °C ... +85 °C
外殼材質	塑膠, PBT
外殼長度	81 mm
可用的螺紋長度	45.5 mm
最大鎖緊扭力	$\leq 7.5 \text{ Nm}$
供貨範圍	固定螺母, PA12塑膠 (2 x) 用於調節調整旋鈕的螺絲刀 (1 x)
UL文件號	NRKH.E191603

1) U_b.2) I_a max時.

3) 無負載.

4) S_r.5) U_b與T_a恒定.

6) 感測器前部短時+120 °C.

衰減係數

提示	該值作為參考值，可能略有變化
金屬	1
水	1
PVC	約 0.4
油	約 0.25
玻璃	0.6
陶瓷	0.5
酒精	0.7

木材	0.2 ... 0.7
----	-------------

安裝提示


備註	相關圖片請參見“安裝提示”
A	30 mm
B	60 mm
C	30 mm
D	75 mm
E	14.5 mm 進行重要應用時，應在應用中測試感測器

分類

ECl@ss 5.0	27270102
ECl@ss 5.1.4	27270102
ECl@ss 6.0	27270102
ECl@ss 6.2	27270102
ECl@ss 7.0	27270102
ECl@ss 8.0	27270102
ECl@ss 8.1	27270102
ECl@ss 9.0	27270102
ECl@ss 10.0	27270102
ECl@ss 11.0	27270102
ETIM 5.0	EC002715
ETIM 6.0	EC002715
ETIM 7.0	EC002715
UNSPSC 16.0901	39122230

安裝提示

非齊平式內裝



耐衝擊性與耐震性


Shock (IEC 60068-2-27):	30 G / 11ms, 3 pos, 3 neg per axis
Rough handling shocks (IEC 60068-2-31):	2 times from 1m, 100 times from 0,5m
Vibration (IEC 60068-2-6):	10 to 150 Hz, 1 mm / 15 G

電磁相容性 (EMC)

Electrostatic discharge (EN61000-4-2):	Contact discharge > 40 kV Air discharge > 40 kV
Electrical fast transients/burst (EN 61000-4-4):	+/- 4 kV
Surge (EN 61000-4-5):	Power supply > 2 kV (with 500 Ohm) Sensor output > 2 kV (with 500 Ohm)
Wire conducted disturbances (EN 61000-4-6):	> 20 Vrms
Power-frequency magnetic fields (EN 61000-4-8):	Continuous > 60 A/m, 75.9 µ tesla Short-time > 600 A/m, 759 µ tesla
Radiated RF electromagnetic fields (EN 61000-4-3):	> 20 V/m


連接示意圖

Cd-005




特性曲線

CM30, 非齊平式內裝



尺寸圖 (尺寸 (mm))

非齊平式CM30，電纜線



推薦配件

其他設備結構與配件 → www.sick.com/CM

	簡要說明	型號	貨號
固定角鋼與安裝板			
	M30感測器的安裝板, 鍍鋅鋼, 無安裝材料	BEF-WG-M30	5321871
	M30感測器的安裝支架, 鍍鋅鋼, 無安裝材料	BEF-WN-M30	5308445

SICK概述

SICK是為工業應用提供智慧型感測器與感測器解決方案的領導製造商之一。獨特的產品與服務範圍，為安全高效控制流程、防止人員事故與避免環境損害，奠定了完美基礎。

我們在不同產業擁有豐富經驗，並了解他們的流程與需求。因此，我們能夠利用智慧型感測器準確滿足客戶的需要。位於歐洲、亞洲與北美洲的應用中心，對客戶的客製化系統解決方案進行測試與優化。這一切有助於我們成為可靠的供應商與研發夥伴。

廣泛的服務使我們的產品更完善：SICK全方位服務在機器的整個生命週期內提供支援，並確保安全性與生產率。

這即是我們的「智慧型感測器」。

全球分佈：

各分公司地點與聯絡人 - www.sick.com