


Données techniques

NATR30

Galet de came avec bague intérieure

Roulement à aiguilles, galet de came, avec cage, avec bague intérieure, bague extérieure bombée

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	30 mm
D - Diamètre Extérieur	62 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure	28 mm
F - Cote sous Rouleaux	38 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	29 mm
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle	51 mm
R - Rayon de la piste galet	500 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

Roulement avec / sans cage	Avec
Classe de Jeu Radial	CN
Classe de précision	P0
Masse	0,47 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Cr - Capacité charge dynamique	36000000 mN
C0r - Capacité charge statique	66000000 mN
Charge de la piste sphérique de galet	6950000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	24000 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	33000 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

