




Répartiteur

ZDO4H055MSS0005H07



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Classe de protection		II
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	12
Sorties		
Technologie		PNP
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Température ambiante en mouvement	[°C]	-5...60
Indice de protection		IP 67; IP 68
Tests / homologations		
Homologation UL	Enclosure type	Type 1



Répartiteur

ZDO4H055MSS0005H07


Données mécaniques		
Poids	[g]	540
Boîtier		rectangulaire
Type de montage		Fixation par l'arrière
Dimensions	[mm]	82 x 54 x 22
Matières		boîtier: PA
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Nombre d'emplacements répartiteur		4
Type connecteur		M12
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	cycles de courbure	> 2 Mio.
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	4 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
Accessoires		
Fourniture		Bouchons protecteurs: 2 étiquettes: 4
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 7,5 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)		
Raccordement électrique - emplacement		
Connecteur: 4 x M12; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm		



Répartiteur

ZDO4H055MSS0005H07

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GN/YE =	vert / jaune
GY =	gris
WH =	blanc
YE =	jaune