Scheda prodotto
Caratteristiche

ZARB18W
18 uscite relè - base unità ricevente - pressacavo

Presentazione

Gamma prodotto	Harmony eXLhoist
Tipo prodotto	Base
Nome dispositivo	ZARB
Prodotto per applicazioni specifiche	Material handling Applicazioni sollevamento

Caratteristiche tecniche

Ingresso cavi	Collarino cavo
Materiale	PC (policarbonato)
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24...240 V CA/CC
Resistenza alle vibrazioni	0,075 mm (f = 10…55 Hz)
Resistenza agli shock	15 gn 11 ms
Apparecchiatura fornita	Antenna interna
Corrente di uscita nominale	0,54 A a 48 V CA conforme a IEC 60947-5-1
Numero di relè	18
Tipo relè	Motion uscita relè con 9 NO contatto Ausiliario uscita relè con 7 NO contatto Ausiliario uscita relè con 2 NC + 2 NO contatto
Uscite di sicurezza	2 NC uscita relè
Capacità di commutazione in VA	5 VA DC 26 VA CA
Massima corrente di commutazione	6,8 mA
Massima tensione di commutazione	240 V CA/CC (+20%)
Tipo rete di comunicazione	Senza cavo: bluetooth basso consumo
Frequenza di trasmissione	2,4 GHz
Massima distanza di rilevamento	100 m in campo libero
Numero di uscite	40
Tipologia fissaggio	4 fori
Durata elettrica	100000 cicli
Durata meccanica	1000000 cicli
Numero di allarmi	6 allarmi programmabili
Numero di ingressi	12
Durata vita	10 anni
Larghezza	280 mm
Altezza	305 mm
Profondità	100 mm
Peso netto	1,45 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione NEMA	NEMA 4
Grado di inquinamento	3
Compatibilità elettromagnetica	Resistenza alle scariche elettrostatiche - test level: 4 kV classe B (su contatto) conforme a IEC 61000-4-2 Resistenza alle scariche elettrostatiche - test level: 8 kV classe B (in aria) conforme a IEC 61000-4-2 Resistenza ai campi elettromagnetici irradiati - test level: 10 V/m classe B conforme a IEC 61000-4-3
Norme di riferimento	IEC 61000-6-2
Accordo radio	SRRC FCC ANATEL ICASA RSS ARIB
Umidità relativa	0…97 %
Temperatura ambiente	-25…70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40…70 °C
Certificazioni prodotto	CSA[RETURN]CE[RETURN]UL[RETURN]KC[RETURN]C-Tick[RETURN]EAC

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Mercury free	Sì
RoHS exemption information	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.