

HC-M-05-PT-M - 插芯模块



1417372
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1417372>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插芯模块，位数: 5，电源针位: 5，控制针位: 0，针式插头，直插式连接，400 V，16 A，0.14 mm² ... 2.5 mm²，应用: 电源

优势

- 采用直插式连接技术，无需工具即可轻松安装
- 与其他连接技术相比，安装所需时间极短
- 接线快速、轻松，尤其是在空间紧凑的情况下更为突出
- 可使用机械手自动接线
- 通过带颜色编码执行器，可确保安全接线和操作
- 抗冲击和振动，符合DIN EN 61373标准

商业数据

订货号	1417372
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	AF7ACE
产品关键代码	AF7ACE
目录页面	页码577 (C-2-2019)
GTIN	4055626112541
单件重量（含包装）	15.4 g
单件重量（不含包装）	14.62 g
原产地	PL

HC-M-05-PT-M - 插芯模块

1417372

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1417372>



技术数据

说明

概述	仅使用带冷压头的柔性导线
概述	仅在无负载/电压时，才能插拔连接器。
概述	对于B6至B48型HEAVYCON外壳，需要使用HC-M-B...MF-...模块支架

安装

组装说明	为确保正确使用，需安装在至少具有IP54防护等级的外壳中
------	------------------------------

产品属性

产品类型	模块化插芯
系列	HC-M-05
应用	电源
位数	5
连接图表	5
触点编码	1 - 5
模块插槽数目	1
大功率触点数	5
控制触点数	0
触点类型	冲压

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

连接数据


连接技术

连接系统	直插式连接
------	-------

导线连接

导线横截面	0.14 mm² ... 2.5 mm²
可连接导线横截面AWG	26 ... 14
单根电线的剥线长度	8 mm ±1 mm

尺寸

尺寸图	
宽度	34.2 mm

HC-M-05-PT-M - 插芯模块



1417372

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1417372>

高度	35.5 mm
长度	14.6 mm

机械特性

最小外壳高度	52 mm
接点直径	2.5 mm

电气特性

额定电压(III/3)	400 V
额定过电压	4 kV
额定电流	16 A
SCCR	5 kA (UL 2237)

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	≥ 500
---------	-------

材料规格

阻燃等级, 符合UL 94	V0
接触件材料	铜合金
材料接触表面	Ag
接触件载体材料	PC
标准/条例	PC: 铁路车辆防火 — 需要整套R22、R23和R24 符合 DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3)

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C
-----------	-------------------

标准和规范

测试

标准/规范	PC: 铁路车辆防火 — 需要整套R22、R23和R24 符合 DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3)
-------	--

HC-M-05-PT-M - 插芯模块


1417372

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1417372>




图纸

尺寸图




尺寸图

示意图



连接器针位分配，连接侧



衰减曲线图

HC-M-05-PT-M - 插芯模块



1417372

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1417372>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1417372>

 CSA 认证ID: 13631				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	600 V	15 A	- 14	-

 UL认证 认证ID: E118976				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	600 V	19 A	- 14	-

 UL认证 认证ID: E468743				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	600 V	19 A	-	-

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ECLASS-13.0	27440217

ETIM

ETIM 9.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-M-05-PT-M - 插芯模块



1417372
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1417372>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn