

KERN THM500N500N

Motorisierter Prüfstand für Kraftmessungen mit höchsten Ansprüchen



Funzioni

Funzione di ripetizione:	si
Tasto elettrico di fine:	si

Alimentazione

n/a:	EURO
Tensione in entrata:	230 V AC 50 Hz

Categoria

Categoria:	Banchi di prova
Product Group:	Banco di prova elettronico

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxX):	710 x 295 x 390 mm
Peso lordo:	37 kg
Peso netto:	33 kg
Spedizione:	48 h
Tipo della spedizione:	Impresa di trasporti

Forma

Dimensioni totali (LxPxX):	550 x 170 x 345 mm
Direzione di misurazione:	orizzontale
Massima forza generata:	500 N
Materiale dell'alloggiamento:	Metallo verniciato
Percorso massimo compiuto:	25 cm
Velocità di traslazione:	0,500 m/min
Velocità di traslazione:	0 m/min