

M12 Adapter

Stift X-kodiert auf Buchse D-kodiert

Transport- und Bahntechnik

M12 Adaptor

Male X-code to Female D-Code

Transportation and Railway



M12 Adapter Stift X-kodiert auf Female D-kodiert

Der M12 X/D kodierte Adapter ermöglicht die Verbindung von Gigabit-Geräten mit einer 100Mbit(Cat5)-Verkabelung. Geräte, wie z. B. Switches, werden zunehmend mit Gbit-Ethernet ausgestattet. Dafür werden diese mit X-kodierten M12 Buchsen versehen. Soll jedoch eine bestehende Cat5-Verkabelung aus Kostengründen weitergenutzt werden, verbindet der Provertha-Adapter beide Welten zu einer funktionierenden Einheit. Plug&Play ohne zusätzliche Installationskosten.

Technische Merkmale

- Kompakte Abmessungen, kleiner Außendurchmesser
- Stift M12 X-kodiert / Buchse M12 D-kodiert
- Effektive Schirmung durch Vollmetallgehäuse
- M12 Verriegelungsmutter mit Kombi-Rändel
- 6-kant für Drehmomentwerkzeug, siehe Zubehör

M12 Adaptor Male X-code to Female D-Code


The M12 X/D coded adaptor allows Gigabit devices to be connected with 100Mbit(Cat5) cabling systems. Devices, as example switches, are increasingly prepared with Gbit-Ethernet. Therefore there are provided M12 X-coded females as interface. If an existing Cat5 cabling system, because of cost reasons, is intended for further use, the Provertha -Adapter is combining both systems to work together via plug&play without further installation expenses.

Technical features

- *Compact dimensions, small outer diameter*
- *Male: M12 X-code / Female: M12 D-code*
- *Effective shielding achieved by full metal housing*
- *M12 Locking nut with combi knurl*
- *hex contour for torque wrench, see accessories*

Technische Daten / Technical data	
Steckverbinder / Connector	M12 gemäß / acc. to IEC 61076-2-109 + IEC 61076-2-101
Typ-Kodierung-Polzahl / Gender-Coding-No of pins	Stift/Male-X-4 – Buchse/Female-D-4
Strombelastbarkeit/ Current rating	0,5 A
Bemessungsspannung / Nominal voltage	48 V
Durchgangswiderstand / Contact resistance	≤ 10 mΩ
Isolationswiderstand / Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Überspannungskategorie/ Overvoltage category	III
Verschmutzungsgrad / Pollution degree	3
Übertragungsgeschwindigkeit / Data transmission rate	100 Mbit
Schutzart / IP protection	IP 67 (im verriegelten Zustand / in locked condition)
Temperaturbereich / Temperature range	–40° C bis/to +85° C
Mechanische Lebensdauer / Mechanical lifetime	≥ 250 Steckzyklen / mating cycles
Verriegelung Seite A / Locking screw side A	drehbar / turnable, max. 0,6 Nm
Verriegelung Seite B / Locking screw Side B	Nicht drehbar/ not turnable
Materialien / Materials	
Gehäuse / Housing	Cu-Legierung vernickelt / Cu alloy Ni plated
Isolierkörper + Kontaktträger / Insulation body + contact carrier	Thermoplast I2/F2 gemäß NFF-16-101/102 und HL3 gemäß R22/R23 EN 45545-2 I2/F2 acc. to NFF-16-101/102 and HL3 acc. to R22/R23 EN 45545-2
Kontaktmaterial / Contact material	Cu-Legierung / Cu alloy
Kontaktoberfläche /Contact plating	Ni/Au
Dichtungen / Sealings	Elastomer

Abmessungen / Dimensions



Bestellinformation / Ordering information

Art-Nr./ Part no.	Stift / Male Kodierung / Coding	Buchse / Female Kodierung / Coding
42-900167	X	D

Zubehör / Accessories:

Art-Nr./ Part no.	
TTM1	Drehmomentschlüssel SW13 / Torque wrench AF13