



UN38.3 试验概要

UN38.3 Test Summary



812400300471838

单位信息 Company information			
委托单位 Consignor	宁波昕源新能源科技有限公司 Ningbo Xinyuan New Energy Technology Co., Ltd 浙江省宁波市海曙区古林镇礼嘉桥村 Lijiaqiao Village, Gulin Town, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province 13757446085 likemao@value-lite.com /		
生产单位 Manufacturer	宁波昕源新能源科技有限公司 Ningbo Xinyuan New Energy Technology Co., Ltd 浙江省宁波市海曙区古林镇礼嘉桥村 Lijiaqiao Village, Gulin Town, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province 18067192588 1191868119@qq.com /		
测试单位 Test lab	上海化工院检测有限公司 Shanghai Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd. 中国.上海.普陀区云岭东路 345 号, 200062 No.345 East Yunling Road, Putuo, Shanghai, China 200062 86-21-31765555 battery@ghs.cn www.ghs.cn		
电池信息 Battery information			
名称 Name	可充电锂离子电池组 Rechargeable Li-ion battery	品牌 Brand	/
型号 Type	18650 1S2P	原始测试型号 Original tested type	/
标称电压(V) Nominal voltage	3.7	容量/能量 Capacity/energy	5200mAh 19.24Wh
描述 Description	可充电锂离子电池组 Rechargeable Li-ion battery	锂含量(g) Li content	/
质量(kg) Mass	0.0990	外观 Appearance	蓝色塑料薄膜外壳 blue plastic film shell
测试信息 Test information			
原报告编号 Original test report No.	1124090099	测试报告日期 Date of test report	2024-10-12
测试标准 Test standard	联合国《试验和标准手册》第 38.3 章 UNITED NATIONS Manual of Tests and Criteria 38.3 ST/SG/AC.10/11/Rev.8		
T.1 高度模拟 Altitude simulation	合格 Passed	T.2 温度测试 Thermal test	合格 Passed
T.3 振动测试 Vibration	合格 Passed	T.4 冲击测试 Shock	合格 Passed
T.5 外部短路 External short circuit	合格 Passed	T.6 撞击 Impact	合格 Passed
T.7 过度充电 Overcharge	合格 Passed	T.8 强制放电 Forced discharge	合格 Passed
38.3.3 (f)	/	38.3.3 (g)	/









UN38.3 试验概要

UN38.3 Test Summary



样品图片 Sample Picture



结论 Conclusion	测试样品符合联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.838.3 标准要求。The tested samples meet the requirements of test items of the UNITED NATIONS Manual of Tests and CriteriaST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3		
备注 Remark	/		
签名 Signature 职务 Title	王寅 副总工程师 Vice chief engineer	签发日期 Issued date	2024-10-15

-验证码:093927-

报告结束