


# UC-EM (10X7) TQ - 卡接标识

0825488

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0825488>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



卡接标识， 标签纸， 绿松石绿， 未标记， 适用的打印机： BLUEMARK E.CARD， BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 锁扣， 标签数: 20， 文本框高度: 7 mm， 文本框宽度: 10 mm

## 优势

- 这些标记条以通用形式供货，可用BLUEMARK LED进行简便而快速的标识打印
- UC-EM ... UniCard标记系列包括可用于许多厂商的设备以及开关设备的标记条
- 这种格式可以自动确保高定位精度的打印
- 温度范围广意味着标签可用于控制柜和现场使用
- 卡上留有功能描述区域

## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 0825488          |
| 包装单位       | 10 pc            |
| 最小订货量      | 10 pc            |
| 销售关键代码     | BG2417           |
| 产品关键代码     | BG2417           |
| 目录页面       | 页码303 (C-3-2019) |
| GTIN       | 4046356364287    |
| 单件重量（含包装）  | 8.39 g           |
| 单件重量（不含包装） | 8.39 g           |
| 原产地        | PL               |

# UC-EM (10X7) TQ - 卡接标识

0825488

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0825488>



## 技术数据

### 产品属性

|         |          |
|---------|----------|
| 产品类型    | 设备标识     |
| 标识      |          |
| 标签数     | 20       |
| 每排单独标记数 | 4        |
| 标识技术    | UV LED技术 |

### 安装

|      |    |
|------|----|
| 安装类型 | 锁扣 |
|------|----|

### 材料规格

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| RoHS 标准                                      | 是                |
| 颜色                                           | 青绿色绿色 (RAL 5018) |
| 标识材料                                         | PA               |
| 阻燃等级，符合UL 94                                 | V2               |
| 绝缘材料的温度指数 ( DIN EN 60216-1 ( VDE 0304-21 ) ) | 120 °C           |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22               | HL 1 - HL 2      |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23               | HL 1 - HL 2      |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24               | HL 1 - HL 2      |
| 材质                                           | 不含硅及卤素           |

### 环境和真实条件

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

|    |       |
|----|-------|
| 结果 | 已通过测试 |
|----|-------|

防紫外线

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 规格     | ISO 4892-2:2013-03 ( 遵照 ) |
| 结果     | 已通过测试                     |
| 测试持续时间 | 96 h                      |

铭牌耐擦性

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 规格                           | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07<br>DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 ( 部分 ) |
| 异丙醇<br>[CAS编号67-63-0]        | 已通过测试                                                                             |
| n-己烷<br>[CAS编号110-54-3]      | 已通过测试                                                                             |
| 水 + 石油醚<br>[CAS编号64742-82-1] | 已通过测试                                                                             |

在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试

|    |                   |
|----|-------------------|
| 规格 | DIN 50018:2013-05 |
| 结果 | 已通过测试             |

# UC-EM (10X7) TQ - 卡接标识



0825488

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0825488>

|      |           |
|------|-----------|
| 气候等级 | AHT 1,0 S |
| 周期数  | 2         |

## 盐雾测试

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 规格 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| 结果 | 已通过测试                     |

## 环境条件

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| 环境温度（运行）      | -40 °C ... 120 °C                   |
| 建议的储存条件       | 23 °C / 50 %相对湿度。建议使用原始包装，保存在干燥阴凉处。 |
| 建议环境温度（存储/运输） | 23 °C                               |
| 建议湿度（存储/运输）   | 50 %                                |

## 尺寸

|    |       |
|----|-------|
| 宽度 | 10 mm |
| 长度 | 7 mm  |

## 文本框

|       |       |
|-------|-------|
| 文本框宽度 | 10 mm |
| 文本框高度 | 7 mm  |

## 标准和规范

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------|-----------------------------|

## 标准

|       |            |
|-------|------------|
| 标准/规程 | EN 45545-2 |
|-------|------------|

# UC-EM (10X7) TQ - 卡接标识

0825488

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0825488>



## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27281103 |
| ECLASS-13.0 | 27281103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# UC-EM (10X7) TQ - 卡接标识

0825488

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0825488>



## 产品环境合规性

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| EU RoHS                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》       | 是, 无豁免           |
| EU REACH SVHC          |                  |
| 《REACH候选物质注释》( CAS编号 ) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)