

# Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

**Nom du fournisseur ou marque commerciale.** Intelligent Group Solutions Ltd

**Adresse du fournisseur:** 24hour Solutions B.V. , Van Nelleweg 1, 3044BC Rotterdam, NL

**Référence du modèle:** ILX-E507-NW10-3240-SD201

## Type de source lumineuse:

|                                                                           |       |                                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|------|
| Technologie d'éclairage utilisée:                                         | LED   | Non-dirigée ou dirigée:           | NDLS |
| Type de culot de la source lumineuse<br>(ou d'autre interface électrique) | WIRES |                                   |      |
| Secteur ou non secteur:                                                   | NMLS  | Source lumineuse connectée (SLC): | Non  |
| Source lumineuse réglable en couleur:                                     | Non   | Enveloppe:                        | -    |
| Source lumineuse à luminance élevée:                                      | Non   |                                   |      |
| Protection anti-éblouissement:                                            | Non   | Utilisation avec un variateur:    | Non  |


## Paramètres du produit

| Paramètre                                                                                                                                                    | Valeur                  | Paramètre                                                                                                                                                | Valeur |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Paramètres généraux du produit:</b>                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                          |        |
| Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche                                                             | 70                      | Classe d'efficacité énergétique                                                                                                                          | E      |
| Flux lumineux utile ( $\phi_{use}$ ), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°) | 8 064 sur Sphère (360°) | Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées | 4 000  |
| Puissance en mode «marche» ( $P_{on}$ ), exprimée en W                                                                                                       | 70,0                    | Puissance en mode veille ( $P_{sb}$ ), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale                                                                  | 0,00   |
| Puissance en mode veille ( $P_{net}$ ), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale                                                           | -                       | Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage                                                                             | 85     |


|                                                                                                                                                                  |            |       |                                                                                          |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  |            |       | de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées                                                |                                    |
| Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant) | Hauteur    | 3     | Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge | Voir l'image de la page précédente |
|                                                                                                                                                                  | Largeur    | 10    |                                                                                          |                                    |
|                                                                                                                                                                  | Profondeur | 3 240 |                                                                                          |                                    |
| Déclaration de puissance équivalente <sup>a)</sup>                                                                                                               |            | -     | Si oui, puissance équivalente (W)                                                        | -                                  |
|                                                                                                                                                                  |            |       | Coordonnées chromatiques (x et y)                                                        | 0,379<br>0,376                     |
| <b>Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:</b>                                                                                                       |            |       |                                                                                          |                                    |
| R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs                                                                                                                      |            | 0     | Facteur de survie                                                                        | 1,00                               |
| Facteur de conservation du flux lumineux                                                                                                                         |            | 0,96  |                                                                                          |                                    |

a) '- ' : sans objet;

b) '- ' : sans objet;



Modèle mis sur le marché de l'Union du 20/02/2023.



**Numéro d'enregistrement EPREL:** 2066070

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2066070>

**Fournisseur:** 24hour Solutions B.V. (Mandataire)

**Site web:** [www.24hour-ar.com](http://www.24hour-ar.com)

**Service après-vente:**

**Nom:** 24hour Solutions B.V.

**Site web:** <https://www.24hour-ar.com/>

**Courriel:** [info@24hour-ar.com](mailto:info@24hour-ar.com)

**Téléphone:** +31 (0)10 321 21 16

**Adresse:**

Van Nelleweg 1  
3044BC Rotterdam  
Pays-Bas