



## Données techniques

### SESP206N


Paliers auto-aligneurs

Corps en acier inoxydable moulé, roulement à billes à insert en acier inoxydable avec bague excentrique, joint à une lèvre, graisse alimentaire

#### COMPOSITION DU KIT

SES206, SP206N

#### VISUEL(S)



#### DEFINITION TECHNIQUE

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Marque                             | SNR     |
| A - Largeur du logement            | 48 mm   |
| A1 - Largeur au sommet du logement | 24 mm   |
| B - Largeur Bague Intérieure       | 23,8 mm |
| d - Diamètre arbre                 | 30 mm   |



**NTN Europe**

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00  
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072  
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

## DEFINITION TECHNIQUE

|                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon</b> | 44,5 mm |
| <b>G - Graisseur</b>                                                     | M6x1    |
| <b>H - Distance base du logement au centre du roulement</b>              | 42,9 mm |
| <b>H1 - Hauteur de l'assise du logement</b>                              | 18 mm   |
| <b>H2 - Hauteur du logement</b>                                          | 83 mm   |
| <b>J - Distance entre trous de fixation</b>                              | 121 mm  |
| <b>L - Longueur du logement</b>                                          | 165 mm  |
| <b>N - Dimension trou de fixation</b>                                    | 17 mm   |
| <b>N1 - Longueur du trou de montage</b>                                  | 21 mm   |
| <b>S - Distance face / centre du palier</b>                              | 8 mm    |

## PERFORMANCE PRODUIT

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <b>C - Capacité de charge dynamique</b>  | 19400000 mN |
| <b>C0 - Capacité de charge statique</b>  | 11200000 mN |
| <b>Température min de fonctionnement</b> | 253,15 °K   |
| <b>Température max de fonctionnement</b> | 373,15 °K   |

## AUTRES FONCTIONNALITES

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Masse</b>                                               | 1,52 kg |
| <b>Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage</b> | 8.3 N-m |

