




PCJ60-XL-N

Corps de roulement à bride

Paliers auto-aligneurs PCJ, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

rainure	N	Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles
Matériaux	GG	Grey cast iron

dimensions principale & données de performance

d	60 mm	Alésage
L	175 mm	Largeur de bride
U	73,6 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	56.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	36.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	1.710 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	3,859 kg	Poids

Cotes de montage

J	143 mm	Distance trous de fixation
N	18 mm	Trou de fixation
n	4	Nombre de vis de fixation



Dimensions

A	47,5 mm	Hauteur logement
A ₁	16 mm	Épaisseur de bride
A ₂	34 mm	Distance piste
V	150 mm	Diamètre d'épaulement logement
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification
d ₃	84 mm	Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique

information additionnelle

1	Nombre de logements
CJ12	Corps de palier
GRAE60-XL-NPP-B	Désignation roulement
KASK12	Couvercle de protection

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.